

# PHILIPS

Рефлектор 100 W  
R80 E27

LED

2700 K

670lm

15 000 ч.



8718699773878



## Издържливо светодиодно акцентно осветление с насочен лъч

Тази насочена LED лампа осигурява фокусиран лъч топла, бяла светлина и е отлична замяна на традиционните рефлекторни лампи

### Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

# Акценти

## Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с насочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 11,2 cm
- Ширина: 8 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 670 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

## Други характеристики

- Ефикасност: 83 lm/W

## Информация за опаковката

- EAN: 8718699773878
- EOC: 871869977387800
- Заглавие на продукта: LED CLA 100W R80 E27 WW 36D ND RF 1PF/4

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 8 W
- Еквивалент във ватове: 100 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

## Размери и тегло на продукта

- Дължина: 11,2 cm

## Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 1100 cd

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 397593

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699773878
- Нето тегло: 0,14 kg
- Брутно тегло: 0,22 kg
- Височина: 18,2 cm
- Дължина: 8,7 cm
- Ширина: 13 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.239

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)