

# PHILIPS

Спот лампа 20 W  
MR11 GU4

LED

2700 K

184lm

25000h



8718699774059



## Опитайте топла бяла светодиодна светлина

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, топла бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани крушки.

### Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за акцентиращо осветление

### Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Проектирана да осигурява комфорт за очите.

# Акценти

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Идеални за акцентиращо осветление



С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (36 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е подходяща за аплици и насочени осветителни арматури и е идеална за кухни, кухненски острови, дневни и трапезарии.

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се види как неподходящото осветление може да натовари очите. При твърде ярка светлина има отблясъци. При твърде мека светлина усещате трептене. Вече можете лесно да осветите света си с LED лампи, проектирани да щадят очите, за да създадете идеална атмосфера в дома си.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Спот лампа с насочваща светлина
- Контакт: GU4
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 4 cm
- Ширина: 3,6 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 184 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

#### Други характеристики

- Ефикасност: 80 lm/W

#### Информация за опаковката

- EAN: 8718699774059
- EOC: 871869977405900
- Заглавие на продукта: LEDClassic 20W MR11 GU4 WW ND SRT6

#### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: 12V AC electronic V
- Мощност: 2,3 W
- Еквивалент във ватове: 20 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

#### Размери и тегло на продукта

- Дължина: 3,95 cm

#### Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 400 cd

#### Технически данни

- Работна честота: 50 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 391909

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699774059
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 3,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.408

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)