

# PHILIPS

Спот лампа 35 W  
PAR16 GU10 x3

LED

2700 K

255lm

15 000 ч.



8718699776213



## Опитайте топла бяла светодиодна светлина

Тази светодиодна лампа Philips излъчва красива, извънредно топла светлина, има изключително дълъг живот и моментално и значително намалява потреблението на енергия. С цветната си температура тип „Пламък“, тази лампа е перфектния избор за уютна атмосфера.

### Висококачествена светлина

- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенния рефлектор

### Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за акцентиращо осветление

# Акценти

Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

Заменя халогенните насочени лампи



Този модерен светодиоден рефlector впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни рефlectори.

Идеални за акцентиращо осветление



С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (36 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е подходяща за аплици и насочени осветителни арматури и е идеална за кухни, кухненски острови, дневни и трапезарии.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефlector с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 5,4 cm
- Ширина: 5 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 255 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

#### Други характеристики

- Ефикасност: 72 lm/W

#### Информация за опаковката

- EAN: 8718699776213
- EOC: 871869977621300
- Заглавие на продукта: LEDClassic  
35W GU10 WW 230V 36D ND 3SRT6

#### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 3,5 W
- Еквивалент във ватове: 35 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

#### Размери и тегло на продукта

- Дължина: 5,4 cm

#### Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 545 cd

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL:  
391855

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8718699776213
- Нето тегло: 0,14 kg
- Брутно тегло: 0,17 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 11,5 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.173

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)