

# PHILIPS

LED тръба с мрежово  
захранване S14D

LED

500mm

2700 K

S14D



8719514263642



## Ярко осветление с отлично качество на светлината

Тази светодиодна тръбна лампа S19 от Philips осигурява изключително дълъг живот и значителни спестявания на енергия. С топлата си бяла цветна температура тази тръба е идеалният дълготраен заместител на линейните ви флуоресцентни (TL) тръби.

### Висококачествена светлина

- Светлина отвсякъде

# Акценти

## Светлина отвсякъде

Благодарение на иновативния дизайн в ретро стил тази светодиодна крушка

предотвратява сенките, които обикновено се получават при разсейване на светлинния сноп.

Резултатът? Естествена топла, бяла светлина в цялото помещение.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Други
- Контакт: S14d
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

## Размери на лампата

- Височина: 50 cm
- Ширина: 3 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Диапазон на температурата на околната среда: -20°C до 45°C
- Номинален живот: 30 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 375 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: 0.5
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K
- Свързана цветна температура (номинална): 2700 K
- Светлинен поток: 375 lm
- Стробоскопичен ефект: 0,1
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 107,00 lm/W

## Разни

- EyeComfort: Да
- Маркировки за одобрение: Съответствие с RoHS, Маркировка CE, Сертификат KEMA Keur
- LED Innovations: EyeComfort

## Други характеристики

- Ефикасност: 107 lm/W
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да

## Информация за опаковката

- EAN: 8719514263642
- EOC: 871951426364200
- Заглавие на продукта: LED 3.5W 500mm S14D WW ND 1CT/4

## Захранване

- Фактор на мощността (фракция): 0.4

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 3,5 W
- Консумация на електроенергия: 3,5 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

## Размери и тегло на продукта

- Дължина: 50 cm

#### Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 30 000 h

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 387348
- Справка за измерване на поток: Sphere
- Стойност на мигане (PstLM): 0,1
- Честота на линията: 50 to 60 Hz
- Подходящи за димиране: Не
- Фасонка: S14d

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514263642
- Нето тегло: 0,14 kg
- Брутно тегло: 0,18 kg
- Височина: 53,5 cm
- Дължина: 3,3 cm
- Ширина: 5,1 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.433

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.