

# PHILIPS

Лампа тип  
„Спот“ 60 W R7S

LED

4000K

850 lm

15 000 ч.



8719514303850



## Познатият лъч, съчетан с иновационен дизайн

Тази светодиодна лампа тип „Капсула“ с мрежово напрежение осигурява топла бяла светлина отвсякъде.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като халогенен спот

### Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да

създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Замества халогенен рефлектор



Този светодиодна лампа тип „Капсула“ с непреходен дизайн впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни спотове.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефлектор с ненасочваща светлина
- Контакт: R7s
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Plastic

## Размери на лампата

- Височина: 11,8 cm
- Ширина: 1,5 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 8 000
- Номинален живот: 15 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 850 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

#### Други характеристики

- Ефикасност: 118 lm/W

#### Информация за опаковката

- EAN: 8719514303850
- EOC: 871951430385000
- Заглавие на продукта: LED 60W R7S 118mm CW ND SRT4

#### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 7,2 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

#### Размери и тегло на продукта

- Дължина: 11,8 cm

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 624211

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514303850
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-04-16  
Версия: 0.367

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.