

PHILIPS

Спот лампа 35 W
MR16 GU5.3

LED

2700 K

345lm

15 000 ч.



8719514307629



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодните лампи Philips тип „Спот“ осигуряват ярък светлинен сноп, имат дълга продължителност на живот и нисък разход на енергия

Висококачествена светлина

- Не се забелязва трептене
- Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенния рефлектор



Акценти

Не се забелязва трептене

Когато Вашето осветление трепти в бърза последователност, това може да натовари очите, да причини главоболие и дори да провокира атака за хората с фоточувствителни епилепсия. Това е неприятно и излишно. Светодиодните светлини трептят поради тяхната бърза реакция спрямо подаваното напрежение. Въпреки това, светодиодните светлини на Philips са проектирани така, че вариациите в подаваното напрежение са сведени до минимум, елиминирайки факторите, които причиняват трептенето. Поради това няма да забележите трептене.

Топла бяла светлина като от лампа с нажежаема жичка



Тази лампа има цветна температура от 2700 K, която ви осигурява топла, уютна атмосфера, идеална за почивка. Тази 2700K лампа е идеална за дизайн на домашно осветление.

Заменя халогенните насочени лампи



Този модерен светодиоден рефлектор впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни рефлектори.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Спот лампа с насочваща светлина
- Контакт: GU5.3
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 4,6 cm
- Ширина: 5,1 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 345 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 78 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514307629
- EOC: 871951430762900
- Заглавие на продукта: LED 35W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: 12V AC electronic V
- Мощност: 4,4 W
- Еквивалент във ватове: 35 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 4,55 cm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 650 cd

Технически данни

- Работна честота: - Hz
- Регистрационен номер на EPREL:
421457

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514307629
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.396

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.