

PHILIPS

Спот лампа 65 W
PAR16 GU10

LED

3000K

460lm

15 000 ч.



8719514308770



Насладете се на мека бяла светодиодна светлина

Тази светодиодна лампа Philips излъчва красива, изключително топла светлина, има изключително дълъг живот и моментално и значително намалява потреблението на енергия. С цветната си температура тип „Пламък“, тази лампа е перфектния избор за уютна атмосфера.

Висококачествена светлина

- Студена, енергизираща светлина

Изберете удобен заместител на старите лампи

- Подобна форма и размер като на халогенния рефлектор

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за акцентиращо осветление

Акценти

3500K [LED лампи]



Тази крушка има цветна температура 3500K която ви осигурява студена, изпълваща с енергия светлина, идеална за приятно общуване с приятели или уютно четене на книга.

Заменя халогенните насочени лампи



Този модерен светодиоден рефlector впечатлява с красивите си форми и познати стандартни размери. Идеален устойчив заместител на традиционните халогенни рефlectори.

Идеални за акцентиращо осветление



С модерно и удобно широкоъгълно светоотдаване (36 градуса) тази светодиодна насочена лампа е подходяща както за акцентиращо, така и за общо осветление. Тя е подходяща за аплици и насочени осветителни арматури и е идеална за кухни, кухненски острови, дневни и трапезарии.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Рефlector с насочваща светлина
- Контакт: GU10
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 5,4 cm
- Ширина: 5 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 36 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 460 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 830 | CCT of 3000K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 93 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514308770
- EOC: 871951430877000
- Заглавие на продукта: LEDClassic 65W GU10 WH 36D RF ND PF SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 4,9 W
- Еквивалент във ватове: 65 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 5,4 cm

Обявени стойности

- Обявен пиков интензитет: 800 cd

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1825197

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514308770
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.301

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com