

PHILIPS

Лампа тип „свещ“ 60
W P48 E27

LED

4000K

806lm

15 000 ч.



8719514309722



Съвременна светодиодна лампа за дома

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампион с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

Размери на лампата

- Височина: 9,3 cm
- Ширина: 4,8 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 115 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514309722
- EOC: 871951430972200
- Заглавие на продукта: LED 60W P48 E27 CW FR ND 1SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.51
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 7 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 9,3 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 453240

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514309722
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 12,7 cm
- Дължина: 5,3 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.293

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com