

# PHILIPS

Кехлибарена лампа тип „свещ“ с нажежаема жичка 15 W B35 E14


LED

1800K

136lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8719514315976



## Съвременна светодиодна лампа за дома

Тази светодиодна лампа Philips излъчва красива, изключително топла светлина, има изключително дълъг живот и моментално и значително намалява потреблението на енергия. С цветната си температура тип „Пламък“, тази лампа е перфектния избор за уютна атмосфера.

**Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина**

- Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина

**Създадени, за да се виждат, изглеждат еднакво добре включени и изключени**

- Изглежда добре и включено и изключено

# Акценти

Подходяща за димиране изключително мека бяла светлина



Предлага уютна и топла атмосфера в стаята ви с допълнителни топли бели светлини, които могат да се затъмнят, за да създадат вашата лична атмосфера.

Изглежда добре и включено и изключено



„Тези красиви лампи с видими нишки добавят усещане за стили носталгия към всяка стая. Изглеждат добре и изключени.“

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Да
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 9,5 cm
- Ширина: 3,6 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 1800 K
- Номинален светлинен поток: 136 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 818 | CCT of 1800K

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Декоративна светлина

## Други характеристики

- Ефикасност: 54 lm/W

## Информация за опаковката

- EAN: 8719514315976
- EOC: 871951431597600
- Заглавие на продукта: LED classic 15W B35 E14 GOLD SP D RFSRT4

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.7
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 2,5 W
- Еквивалент във ватове: 15 W

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 9,5 cm

**Технически данни**

- Работна честота: 50-60 Hz

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8719514315976
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.383

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)