

PHILIPS

Матирана крушка с
нажежаема жичка 40 W
A60 E27

LED

2200 – 2700 K

470 lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8719514323773



Насладете се на диммируемата топла бяла LED светлина

Светодиодните лампи Philips излъчват красива, топла бяла светлина, имат изключително дълъг живот, като моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на традиционните матирани крушки.

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеални за общо осветление на помещението

Акценти

Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодно осветление, без да

жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

Идеални за общо осветление



Модерно осветление със стандартни светодиодни лампи от Philips за цялостно осветяване, идеални за общо осветление на помещението.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Само с конкретни димери
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 10,4 cm
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2200-2700 K
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, WarmGlow

Други характеристики

- Ефикасност: 138 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514323773
- EOC: 871951432377300
- Заглавие на продукта: LED classic 40W A60 E27 FR WGD90 SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 3.4 W
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D

8719514323773

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,4 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 453243

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514323773
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.416

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com