

PHILIPS

Прозрачна лампа тип
„свещ“ с нажежаема жичка
60 W B35 E14

LED

2200 – 2700 K


806lm

15 000 ч.

Регулиране на осветлението



8719514324558



Насладете се на диммируемата топла бяла LED светлина

Прозрачните светодиодни крушки свещ Philips създават красив ефект на искряща светлина и имат изключително дълъг живот. Красиви и включени, и изключени, те са идеалното допълнение за полилеите с малък цокъл (E14).

Изберете устойчиво решение

- Спестява до 90% енергия

Изберете подходящата светлина за вашия дом

- Идеално за декоративни осветителни тела

Акценти

Спестява до 90% енергия



Насладете се енергоспестяващото светодиодното осветление, без да

жертвате качеството на светлината. Моментално спестете над 90% от енергията, като замените съществуващите си халогенни лампи или лампи с нажежаема жичка

Идеално за декоративно осветително тяло



Модерно осветление със светодиодни свещи от Philips за декоративни осветителни тела, напр. полилеи, вентилатори на тавана, светлинни ленти и пилонни светлини.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Само с конкретни димери
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 9,7 cm
- Ширина: 3,5 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 90
- Цветна температура: 2200-2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, WarmGlow

Други характеристики

- Ефикасност: 136 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514324558
- EOC: 871951432455800
- Заглавие на продукта: LED classic 60W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 5,9 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): D

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 9,7 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1109147

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514324558
- Нето тегло: 0,01 kg
- Брутно тегло: 0,03 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 4,6 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.303

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com