

# PHILIPS

Осветление за таван,  
квадратен панел Ceiling 12  
W

Осветление за таван


2700 K

Бяло

Възможност за димиране



8719514326620



## LED панел, който затъмнява без димер

Понякога ви се иска да промените атмосферата, така че да отговаря на това, което правите. С този LED панел Philips SceneSwitch можете лесно да промените настройките на осветлението с вашия съществуващ ключ. Не е необходим димер или допълнителна инсталация.

### Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране

### Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

### Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите
- Лесно за почистване

# Акценти

## Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден. Внимателното разполагане на различни източници на светлина и наслояването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

## Изключително тънък дизайн

Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

## Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напрегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблъсък, цветопредаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort.

Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издържливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

**Характеристики на светлината**

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветопредаване (CRI): 80

**Разни**

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

**Други характеристики**

- Ток през лампата: 98 mA
- Ефикасност: 91 lm/W

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 0,8 kg
- Височина: 4,2 cm
- Дължина: 30 cm
- Ширина: 30 cm

**Сервиз**

- Гаранция: 5 години

**Технически данни**

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1100
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 12
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8719514326620
- Нето тегло: 0,74 kg
- Брутно тегло: 0,98 kg
- Височина: 31,7 cm
- Дължина: 6 cm
- Ширина: 31,1 cm
- Номер на материала (12NC): 929002665301



Дата на издаване:  
2024-07-25  
Версия: 0.368

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)