

# PHILIPS

Осветление за таван Canaval 12 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло

Осветление, подходящо за димиране; SceneSwitch; водоустойчиво



8719514326866



## Едно осветително тяло. Ваш ключ. Три настройки за осветление

Създайте правилното настроение чрез промяна на яркостта. Светодиодното таванно осветление на Philips SceneSwitch ви позволява да се насладите на три настройки за яркост, които са идеални за всеки момент. Не се изисква димер или допълнителна инсталация – всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ ключ.

### Лесно използване

- Лесно инсталиране

### Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

### Безопасност

- Влагоустойчивост

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

# Акценти

## Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

## Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

## Влагоустойчивост

Влагоустойчивост означава, че можете спокойно да използвате този продукт в бани, кухни, балкони и други пространства, в които има влага.

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цвето предаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през

повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Баня, Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, SceneSwitch, Водоустойчивост

## Други характеристики

- Ток през лампата: 96 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 0,27 kg
- Височина: 6,8 cm
- Дължина: 25 cm
- Ширина: 25 cm

**Сервиз**

- Гаранция: 5 години

**Технически данни**

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 250 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1200
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 12
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8719514326866
- Нето тегло: 0,28 kg
- Брутно тегло: 0,53 kg
- Височина: 27,9 cm
- Дължина: 8,3 cm
- Ширина: 27,3 cm
- Номер на материала (12NC): 929002668201



Дата на издаване:  
2024-08-12  
Версия: 0.323

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)