

Осветителен стълб
Utrecht 20 W E27 без
крушка

Външни осветителни тела

Без лампа

Антрацит

Водоустойчивост

8719514417557



Радвайте се на една прекрасна градина с осветление

Този външен стоящ антрацитен стълб Philips Utrecht има елегантен дизайн, изработен от неръждаема стомана. Създава дифузно сияние за вашата градина и оживява зоните за общуване с висококачествената си светлина.

Лесна употреба

- Без включена лампа към осветителното тяло

Внесете стил в градината си

- Изберете външни стоящи лампи

Първокласно качество

- Висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Акценти

Без включена лампа към осветителното тяло

Това осветително тяло се предлага без лампа, което ви позволява да изберете излъчваната светлина, която е най-подходяща за стаята и личния ви вкус. Избирането на светодиодна лампа Philips ще осигури висококачествена и дълготрайна излъчвана светлина.

Изберете външни стоящи лампи

Покажете най-доброто от вашите открити пространства с тази стояща лампа, идеална за осветяване на градината, ръба на терасата или за подчертаване на алеята към гаража и пътеките.

Висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика

Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествена неръждаема стомана и превъзходна синтетика.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Неръждаема стомана

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируема височина: Не
- Регулируемо спод тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени снопчета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димирами с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Не
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Не
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да
- Идеален за насочена светлина: Не
- Идеално подхожда за монтиране нагоре/надолу: Не
- Идеално за монтиране на стена или таван: Не
- Въртяща се глава (наляво-надясно): Не
- Портативна: Не
- Включен адаптер за електрозахранване: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накланяща се глава (нагоре-надолу): Не
- Включен адаптер UK стандарт: Не
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Не
- Водоустойчива: Да
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветопредаване (CRI): 0

Разни

- Специално предназначено за:
Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за алеи
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции:
Водоустойчивост

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 0 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 0
- Цвят на светлината: 2700
- LED лампи: Не
- Монтаж/фасонка: E27
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници:
Да

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,76 kg
- Височина: 80 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 12 cm

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514417557
- Нето тегло: 0,76 kg
- Брутно тегло: 0,93 kg
- Височина: 81 cm
- Дължина: 13 cm
- Ширина: 13 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години



Дата на издаване:
2025-02-24
Версия: 0.396

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com