

# PHILIPS

Стенна лампа  
Python 6 W

Външни осветителни тела

4000K

Антрацит

Водоустойчивост

8719514417618



## Радвайте се на една прекрасна градина с осветление

Апликът за стена Philips Python в антрацитен външен вид добавя модерен вид на вашата стена. Тя осветява входа ви с разсеяна и студена бяла светлина.

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

### Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система
- Висококачествена светодиодна светлина

### Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

### Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

### Специални характеристики

- Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn

### Висококачествена светлина

- Студена бяла светлина 4000 K

# Акценти

## Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

## 5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

## Висококачествена светодиодна светлина




Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

## Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

## IP44 – Защита от атмосферни въздействия




Този лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

## Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn



С вграден сензор за движение, тези осветителни тела автоматично ви приветстват, когато се върнете у дома след свечеряване, или стават по-ярки, когато пристигнат посетители. Уникалната функция dusk-to-dawn включва осветителните тела автоматично, когато навън се стъмни – идеално за тези дълги летни вечери или за осигуряване на вашата безопасност.

Студена бяла светлина 4000 К



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това

осветително тяло създава студена бяла светлина при 4000 K.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Неръждаема стомана

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируема височина: Не
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени снопчета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Не
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да
- Идеален за насочена светлина: Не
- Идеално подхожда за монтиране нагоре/надолу: Не
- Идеално за монтиране на стена или таван: Не
- Въртяща се глава (наляво-надясно): Не
- Портативна: Не
- Включен адаптер за електрозахранване: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накляща се глава (нагоре-надолу): Не
- Включен адаптер UK стандарт: Не
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Не
- Водоустойчива: Да
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не

## Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

### Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

### Разни

- Специално предназначено за:  
Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции:  
Водоустойчивост

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,42 kg
- Височина: 21,5 cm
- Дължина: 17,1 cm
- Ширина: 8,4 cm

### Сервиз

- Гаранция: 5 години

### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 500
- Цвят на светлината: 4000
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Да

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514417618
- Нето тегло: 0,42 kg
- Брутно тегло: 0,51 kg
- Височина: 23 cm
- Дължина: 9,5 cm
- Ширина: 18 cm



Дата на издаване:  
2025-02-24  
Версия: 0.364

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.