

PHILIPS

Стенна лампа Splay
12 W

Външни осветителни тела

2700 K

Антрацит

Водоустойчивост

8719514417670



Радвайте се на една прекрасна градина с осветление

Апликът за стена Philips Splay в антрацитен външен вид добавя модерен вид на вашата стена. Тя осветява входа ви с разсеяна и мека бяла светлина..

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

Внесете стил в градината си

- Модерно външно осветление

Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Специални характеристики

- Мощна светлина

8719514417670

Висококачествена светлина

• Топла дневна светлина 2700 К

Акценти

Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

Модерно външно осветление

Впечатляващо, смело и минималистично външно осветление от Philips. Елегантният модерен стил на външните осветителни тела Philips е идеалният начин да украсите вашата градина, градински пътеки и външни пространства със светлина.

5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия




Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Мощна светлина

Това външно осветително тяло Philips излъчва мощна светлина. Ярък сноп светлина за вашата градина или тераса.

Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Алуминий

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируема височина: Не
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Не
- Насочени снопчета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Не
- Сензор за движение: Не
- Идеален за създаване на атмосфера: Не
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да
- Идеален за насочена светлина: Не
- Идеално подхожда за монтиране нагоре/надолу: Не
- Идеално за монтиране на стена или таван: Не
- Въртяща се глава (наляво-надясно): Не
- Портативна: Не
- Включен адаптер за електрозахранване: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накляща се глава (нагоре-надолу): Не
- Включен адаптер UK стандарт: Не
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Да
- Водоустойчива: Да
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за:
Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции:
Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,6 kg
- Височина: 24 cm
- Дължина: 8 cm
- Ширина: 16 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1100
- Цвят на светлината: 2700
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514417670
- Нето тегло: 0,6 kg
- Брутно тегло: 0,68 kg
- Височина: 30 cm
- Дължина: 10 cm
- Ширина: 12 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.377

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.