

PHILIPS

Стенна лампа Splay
12 W

Външни осветителни тела

2700 K

Антрацит

Сензор: Водоустойчиво

8719514417717



Осветете входа си с автоматично осветление

Апликът за стена Philips Splay в антрацитен вид добавя модерен вид към вашата стена. Той осветява входа ви с разсейна и мека бяла светлина. Сензорът за движение е интегриран, така че се включва автоматично, когато някой дойде наблизо.

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

Внесете стил в градината си

- Модерно външно осветление

Съвременно LED освещение

- 5 години гаранция за светодиодна система

Първокласно качество

- Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

8719514417717

Специални характеристики

- Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn
- Мощна светлина

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 K

Акценти

Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаеци, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

Модерно външно осветление

Впечатляващо, смело и минималистично външно осветление от Philips. Елегантният модерен стил на външните осветителни тела Philips е идеалният начин да украсите вашата градина, градински пътеки и външни пространства със светлина.

5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

Висококачествен алуминий и превъзходна синтетика



Това осветително тяло Philips е създадено специално за използване на открито. Устойчиво и проектирано за дълъг живот, то ще осветява градината ви нощ след нощ. Изработено от висококачествен лят алуминий и превъзходна синтетика.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Интегрирани сензори за движение и Dusk-to-dawn



С вграден сензор за движение, тези осветителни тела автоматично ви приветстват, когато се върнете у дома след свечеряване, или стават по-ярки, когато пристигнат посетители. Уникалната функция dusk-to-dawn включва осветителните тела автоматично, когато навън се стъмни – идеално за тези дълги летни вечери или за осигуряване на вашата безопасност.

Мощна светлина

Това външно осветително тяло Philips излъчва мощна светлина. Ярък сноп светлина за вашата градина или тераса.

Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Алуминий

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируема височина: Не
- Регулируемо спод тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Дневен и нощен датчик: Да
- Насочени снопчета светлина: Не
- Подходящи за димиране: Не
- Димирами с дистанционно управление: Не
- FFP – Безплатен пакет за фрустрация: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Датчик за движение и дневен и нощен сензор: Да
- Сензор за движение: Да
- Идеален за създаване на атмосфера: Не
- Идеално за хоризонтално/вертикално монтиране: Да
- Идеален за насочена светлина: Не
- Идеално подхожда за монтиране нагоре/надолу: Не
- Идеално за монтиране на стена или таван: Не
- Въртяща се глава (наляво-надясно): Не
- Портативна: Не
- Включен адаптер за електрозахранване: Не
- Включена е защитна втулка: Не
- Включено дистанционно управление: Не
- Издръжлив висококачествен материал: Да
- Свободно завъртане във всяка посока: Не
- Соларна електроенергия: Не
- Накланяща се глава (нагоре-надолу): Не
- Включен адаптер UK стандарт: Не
- Зареждане от USB: Не
- Топла дневна светлина: Да
- Водоустойчива: Да
- В средата на стаята: Не
- В средата на стаята: Не

Градинска площ

- Градинска площ: Градина и двор

Характеристики на светлината

- Индекс на цветопредаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за:
Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Сензор,
Водоустойчивост

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,66 kg
- Височина: 24 cm
- Дължина: 8 cm
- Ширина: 16 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1100
- Цвят на светлината: 2700
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514417717
- Нето тегло: 0,66 kg
- Брутно тегло: 0,74 kg
- Височина: 30 cm
- Дължина: 10 cm
- Ширина: 12 cm



Дата на издаване:
2025-03-18
Версия: 0.388

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com