

PHILIPS

Осветление за
таван Moire 36 W

Осветление за таван

4000K

Бяло



8719514431720



Комфортна светодиодна лампа, приятна за очите ВИ

Светодиодните осветителни тела Philips осигуряват светлина, предназначена за комфорта на очите ви.

Светлинен ефект

- Това осветление за таван се отличава с технологията Interlaced Optics, умело преразпределяща светлината, за да подобри цялостното ви осветление. Лещата на това осветително тяло има пирамидална микроструктура, която разпръсква и равномерно разпределя светлината, което намалява натоварването на очите.

Лесно използване

- Лесно инсталиране

Светлинен ефект

- Равномерно разпределение на светлината

Първокласно качество

- Лесно за почистване

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Акценти

Кръстосана оптика

Това осветление за таван се отличава с технологията Interlaced Optics, умело преразпределяща светлината, за да подобри цялостното ви осветление.

Лещата на това осветително тяло има пирамидална микроструктура, която разпръсква и равномерно разпределя светлината, което намалява натоварването на очите.

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Равномерно разпределение на светлината

Изпълнете помещенията си с равномерна светлина.

Лесно за почистване

Гладките и лесни за почистване материали означава, че домът ви винаги ще изглежда атрактивен от пода до тавана.

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 180 mA
- Ефикасност: 105 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,1 kg
- Височина: 8 cm
- Дължина: 49 cm
- Ширина: 49 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 490 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 3800
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 36
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514431720
- Нето тегло: 1,05 kg
- Брутно тегло: 2,18 kg
- Височина: 52,2 cm
- Дължина: 9,7 cm
- Ширина: 52,2 cm
- Номер на материала (12NC): 929003198101



Дата на издаване:
2024-07-25
Версия: 0.242

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.