

PHILIPS

Осветление за
таван Mauve 16 W

Осветление за таван

2700 K

Бяло

Сензор



8719514431843



Сензорно осветление за удобство при движение и допълнителна икономия на енергия

Увеличете нивото си на удобство, докато пестите енергия. Светодиодното осветление за таван със сензор при движение на Philips се включва и изключва лесно от сензор, което означава, че можете да излезете или да влезете в помещението, без да опипвате за ключ. Широкият му обхват на разпознаване и светодиодната технология за моментално осветление означава, че осветлението на вашия дом е включено, точно когато ви е необходимо

Лесно използване

- С вградения си автоматичен сензор за движение, това осветително тяло се включва автоматично когато покрай него минава човек.
- Лесно инсталиране

Издръжливост

- Пестене на енергия

Акценти

Вграден датчик за движение

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията.

Просто закрепете или окачете на

стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Пестене на енергия

Пести енергия – което е добре за вашите сметки и за опазването на околната среда

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Сензор

Други характеристики

- Ток през лампата: 140 mA
- Ефикасност: 106 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,5 kg
- Височина: 7,2 cm
- Дължина: 32 cm
- Ширина: 32 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 320 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1700
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 16
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

8719514431843

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514431843
- Нето тегло: 0,48 kg
- Брутно тегло: 0,79 kg
- Височина: 34,2 cm

- Дължина: 8,2 cm
- Ширина: 34,2 cm
- Номер на материала (12NC):
929003195801



Дата на издаване:
2024-08-12
Версия: 0.253

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com