

# PHILIPS


Осветление за таван Ozziet 22 W

Осветление за таван

4000K

Бяло

Възможност за димиране



8719514432024



## Едно осветително тяло. Две светлинни зони. Три настройки.

Този модерен, елегантен, тънък, бял дизайн изглежда също еднакво добре във включено и изключено състояние. Изчистените заоблени линии на основното осветително тяло са подчертани с интелигентно линейно осветление по ръба. Комбинирайте двете светлини заедно и създайте 3 уникални светлинни настройки. Основната луна за вграждане има студена светлина с температура 4000k, а линейната светлина с акцент на ръба осигурява топла светлина с температура 2700k. Лампата се предлага в 3 размера и затова се вписва идеално във всяка стая на дома ви. Удобната функция за запаметяване ви помага да извикате последната си настройка. Така че, ако чисто белият дизайн с много функции ви допада, Ozziet е идеалното осветление за таван за вас.

### Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране

### Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

### Лесно използване

- Запаметете любимия си режим за лесен избор
- Лесно инсталиране

8719514432024

**Светлинен ефект**

- Двузонова светлина

# Акценти

## Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден.

Внимателното разполагане на различни източници на светлина и наслояването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

## Изключително тънък дизайн

Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

## Запомнете любимия си режим за лесен избор

Независимо дали предпочитате топло светлина за уютни вечери, или ярка бяла светлина за съсредоточаване, системата запаметява любимите ви нюанси за лесен избор.

## Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

## Двузонова светлина

Промяната на атмосферата в стаята ви никога не е била по-лесна. Двузоновото LED осветление за таван на Philips SceneSwitch ви позволява да създадете настроение с три уникални настройки. Комбинацията от основно и линейно осветление ви дава опции, които са идеални за вашето събиране, концентрация и уютни моменти. Не се изисква димер или инсталация – всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ превключвател.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

## Други характеристики

- Ток през лампата: 185 mA
- Ефикасност: 113 lm/W

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 1 kg
- Височина: 4,5 cm
- Дължина: 40 cm
- Ширина: 40 cm

**Сервиз**

- Гаранция: 5 години

**Технически данни**

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 400 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2500
- Цвят на светлината: 4000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 22
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8719514432024
- Нето тегло: 1 kg
- Брутно тегло: 1,44 kg
- Височина: 42,5 cm
- Дължина: 5,4 cm
- Ширина: 42,5 cm
- Номер на материала (12NC): 929003196701



Дата на издаване:  
2024-07-25  
Версия: 0.251

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)