

PHILIPS

Осветление за
таван Ozziet 36 W

Осветление за таван


2700 K

Черно

Възможност за димиране



8719514432086



Едно осветително тяло. Две светлинни зони. Три настройки.

Това елегантно, тънко, черно осветление за таван е проектирано така, че да допълва стила ви. Изчистените остри линии на основното осветително тяло са подчертани с дискретна светлина по ръба. Двете светлини работят заедно, за да създадат 3 уникални настройки на студена бяла светлина 2700k за красив равномерен светлинен ефект. Лампата се предлага в 3 размера и затова се вписва идеално във всяка стая на дома ви. Тя е снабдена с удобна функция за памет, която може да извиква последната настройка. Осветлението за таван Ozziet изглежда еднакво добре във включено и изключено състояние.

Създадено за вашия хол и спалня

- Идеална за отпускане и социализиране

Допълнете своя интериор

- Изключително тънък дизайн

Лесно използване

- Запаметете любимия си режим за лесен избор
- Лесно инсталиране

Светлинен ефект

- Двуходова светлина

Акценти

Идеална за отпускане и социализиране

Холът е сърцето на всеки дом – място, където семействата се събират, за да се отпуснат, и където гостите общуват. Осветлението за хола и спалнята ви трябва да е гъвкаво и лесно за регулиране според начина на използване през целия ден.

Внимателното разполагане на различни източници на светлина и насляването на светлина помага за създаването на усещане за пространство и придава на всяко помещение топло и приветливо усещане.

Изключително тънък дизайн

Тънкият дизайн е идеален за стаи с нисък таван за разположение на повърхността.

Запомнете любимия си режим за лесен избор

Независимо дали предпочитате топло светлина за уютни вечери, или ярка бяла светлина за съсредоточаване, системата запаметява любимите ви нюанси за лесен избор.

Лесно инсталиране

Край на проблемите в инсталацията. Просто закрепете или окачете на стената или на тавана и включете в контакт, сега това осветително тяло е готово да бъде включено.

Двузонова светлина

Промяната на атмосферата в стаята ви никога не е била по-лесна. Двузоновото LED осветление за таван на Philips SceneSwitch ви позволява да създадете настроение с три уникални настройки. Комбинацията от основно и линейно осветление ви дава опции, които са идеални за вашето събиране, концентрация и уютни моменти. Не се изисква димер или инсталация – всичко, от което се нуждаете, е вашият съществуващ превключвател.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 20 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

Други характеристики

- Ток през лампата: 180 mA
- Ефикасност: 108 lm/W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,55 kg
- Височина: 5,5 cm
- Дължина: 50 cm
- Ширина: 50 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 500 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 3900
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 36
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514432086
- Нето тегло: 1,55 kg
- Брутно тегло: 2,15 kg
- Височина: 52,8 cm
- Дължина: 5,9 cm
- Ширина: 52,5 cm
- Номер на материала (12NC): 929003197001



Дата на издаване:
2024-07-25
Версия: 0.256

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com