

PHILIPS

Прозрачна лампа тип
„свещ“ с нажежаема жичка
40 W B35 E14

Изключителна
ефективност

3000K

485lm

50000h



8719514435759



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодните крушки Philips излъчват красива, мека бяла светлина, имат изключително дълъг живот и моментално и значително намаляват потреблението на енергия. С изчистен и елегантен дизайн те са идеалният заместител на прозрачните крушки с нажежаема жичка.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Проектирана да издържа по-дълго и да пести повече енергия

- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате

отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Дълготрайна лампа – издържа до 50 години



Избягнете излишните чести смени на лампите. С експлоатационен живот до 50 000 часа, нашите светодиодни лампи с изключителна ефективност издържат 3,5 пъти по-дълго от стандартните светодиодни лампи на Philips, така че можете да се насладите на идеално светлинно решение за повече от 50 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа тип свещ с ненасочваща светлина
- Контакт: E14
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 12,5 cm
- Ширина: 3,5 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 500 000
- Номинален живот: 50 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 3000 K
- Номинален светлинен поток: 485 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 830 | CCT of 3000K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

Други характеристики

- Ефикасност: 210 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514435759
- EOC: 871951443575900
- Заглавие на продукта: LED CLA 40W V35 E14 3000K CL UE SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.35
- Напрежение: AC 220–240 V
- Мощност: 2,3 W
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 12,5 cm

Технически данни

- Работна честота: 50–60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1370032

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514435759
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 14,7 cm
- Дължина: 4,7 cm
- Ширина: 6,4 cm



Дата на издаване:
2025-04-17
Версия: 0.414

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com