

# PHILIPS

Преносима лампа  
Cicero

Преносими лампи

5000K

Черно

Възможност за димиране



8719514443730



## Комфортна светодиодна лампа, която не натоварва очите ви

Със своя изчистен дизайн и оптимална производителност настолната лампа Philips LED Performance е идеалното осветително тяло, което внася качество и яркост във всяко пространство. Приятна светлина, която не натоварва очите ви.

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

# Акценти

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови

критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна

светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 30 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цветоподаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

## Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Преносими лампи
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране

## Други характеристики

- Ток през лампата: 1200 mA
- Ефикасност: 30 lm/W

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,36 kg
- Височина: 19,8 cm
- Дължина: 11,5 cm
- Ширина: 11,5 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

#### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 115 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 180
- Цвят на светлината: 5000
- Мрежово захранване: 5 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Постъпково димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 6

• IP код: IP54

• Клас на защита: Клас III

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8719514443730
- Нето тегло: 0,36 kg
- Брутно тегло: 0,48 kg
- Височина: 21,6 cm
- Дължина: 13,7 cm
- Ширина: 13,7 cm
- Номер на материала (12NC): 929003241607



Дата на издаване:  
2024-08-12  
Версия: 0.321

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)