

PHILIPS

LED тръба EM T8

LED

1500mm

4000K

G13



8719514444393



Издръжливо светодиодно насочено осветление с отлично качество на светлината

Надстройването до светодиодни тръби Philips е бърз и лесен начин да замените старите си флуоресцентни тръби с модерна и ефективна светодиодна технология. Тази светодиодна тръба Philips е идеална за места, които се нуждаят от много светлина.

Изберете устойчиво решение

- Насладете се на енергоспестяването на икономичните светодиоди, без да жертвате качеството на светлината. Незабавно спестете над 50% енергия, като замените съществуващите си флуоресцентни тръби (забранени от регламента на ЕС от 2023 г.).

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- С полезен живот до 15 000 часа няма да ви се налага често да сменяте светлинните източници и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 15 години.

Изберете удобен заместител на старите флуоресцентни тела

- Идеалният заместител на линейни флуоресцентни тръби, който се вписва в съществуващи осветителни тела. Просто включете и пуснете, без да е необходимо ново окабеляване.

Акценти

Спестява над 50% енергия в сравнение с флуоресцентните лампи

Дълъг полезен живот от 15 000 часа
Бързо и лесно инсталиране

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: T8
- Контакт: G13
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

Размери на лампата

- Височина: 151,3 cm
- Ширина: 2,8 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 240 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 2000 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 102 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8719514444393
- EOC: 871951444439300
- Заглавие на продукта: LED T8 1500mm 20W G13 CW ND 1CT/4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 19,5 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 151,3 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 491860

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8719514444393
- Нето тегло: 0,27 kg
- Брутно тегло: 0,34 kg
- Височина: 157,7 cm
- Дължина: 3,1 cm
- Ширина: 3,1 cm



Дата на издаване:
2025-04-19
Версия: 0.482

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com