

# PHILIPS

## Прожектор

ProjectLine

30 W

4000 K естествена бяла  
светлина

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



Professional quality for your project

8719514954526



# Професионално качество за вашия проект

Водоустойчиви, здрави светодиоди за външна употреба. Прожекторът Projectline поддържа енергоспестяване и е здрав; чрез своя метален материал и защита от атмосферни влияния. Идеален за осветяване на зони пред/зад (обществени) сгради като паркинги, алеи, градини или работни места.

### Устойчив избор

- Пестете енергия от момента, в който завъртите ключа

### Изберете висококачествена светлина

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips

### Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

# Акценти

## Енергийна ефективност

Всички енергоспестители на Philips пестят енергия от момента, в който завъртите ключа. По време на техния живот те използват по-малко kW и по този начин също водят до по-нисък разход на енергия. Нивото на енергоспестяване се различава за всеки тип лампа и технология.

## Надеждно качество

Philips спазва обещанията си относно работата на лампите. Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips относно светлоотдаването, полезния живот и еквивалента на мощността на лампата с нажежаема жичка.

## Дълъг експлоатационен срок до 35 000 часа

Светодиодната технология на Philips удължава полезния живот на продукта до 35 000 часа.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят на корпуса: Черно
- Материал на корпуса: Лят алуминий
- Завършек на разсейвател/леци: Прозрачна
- Материал на разсейвател/леца: Закалено стъкло
- Форма на разсейвател/леца: Плосък
- Тип разсейвател/леца: Стъкло

## Издръжливост

- Диапазон на температурата на околната среда: -40 до +50°C

## Параметри на околната среда

- Оценка за устойчиво развитие: -

## Гаранция

- Гаранционен срок: 2 години

## Характеристики на светлината

- Индекс на цветопрераване (CRI): 80
- Толерантност на светлинния поток: +/-10%
- Цветен код: 840 неутрално бяло
- Свързана цветна температура (номинална): 4000
- Начална толерантност на индекса на цветопрераване: 0
- Първоначална хроматичност: (0.380, 0.380) SDCM <6
- Код на семейството лампи: LED
- Тип на двигателя на светлинния източник: LED
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Разпръскване на светлинния лъч на осветителното тяло: 110°
- Светлинен поток: 2 850 lm
- Оптичен материал: Стъкло
- Външен оптичен тип: Симетрична
- Материал на рефлектор: Поликарбонат
- Работна температура на околната среда Tq: 25 °C
- Светлоотдаване (оценено) (номинално): 95 lm/W
- Коефициент на излъчване на светлина нагоре: 0

## Разни

- Специално предназначено за: Хотел и ресторант, Градина и двор
- Допълнителни функции: ProjectLine, Водоустойчивост

**Други характеристики**

- Маркировка CE: Да
- ENEC знак: -
- Съответствие с RoHS за ЕС: Да
- Фотобиологичен риск: Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
- Спецификация на фотобиологичния риск: 0,2 m

**Захранване**

- Входно напрежение: 220 до 240
- Пусков ток: 0,78
- Време за натиск: 0,063
- Фактор на мощността (фракция): 0.9

**Потребявана електроенергия**

- Консумация на електроенергия: 30 W
- Толерантност на консумация на енергия: +/-10%

**Размери и тегло на продукта**

- Обща височина: 28
- Обща дължина: 185
- Обща ширина: 161

**Технически данни**

- Кабел: Кабел 0,6 м без щепсел
- Съвързване: Гъвкави проводници/кабели
- Честота на неизправност на механизма за управление при среден полезен живот 35 000 h: 5 %
- Драйвер/захранващ блок/трансформатор: -
- Включен драйвер: Да
- Ефективна проектирана площ: 0,013
- Материал за фиксиране: Стомана
- Знак за запалимост: За монтаж върху нормално запалими повърхности
- Код за защита от проникване: IP65 | Защита от проникване на прах, устойчивост на струи
- Честота на линията: 50 or 60
- Код за механична защита от удар: IK06 | 1 J
- Монтажно устройство: Регулируема монтажна скоба
- Брой редуктори: 1 брой
- Брой продукти на MCB от 16 A тип B: 72
- Клас на защита IEC: Клас на безопасност I
- Защита от пренапрежение (обща/диференциална): EN61547 (L-L 1 kV, L-G 2 kV)
- Подходящи за димиране: Не

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8719514954526
- Нето тегло: 0,52 kg
- Брутно тегло: 0,55 kg
- Височина: 4 cm
- Дължина: 19,5 cm
- Ширина: 16,6 cm



Дата на издаване:  
2025-02-24  
Версия: 0.230

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)