

PHILIPS

Нажежаема жичка в
прозрачна колба 40 W
A60 E27

Светодиодно осветление
Smart

Пълноцветна интелигентна
лампа

До 470 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение
или с глас



8720169165779



Лесно управление чрез приложение или с глас

С тези интелигентни пълноцветни светодиодни лампи с нажежаема жичка стандартът вече не е толкова стандартен. Лампите с нажежаема жичка Philips добавят декоративна нотка дори когато са изключени – но са очарователни, когато ги включите. Милиони цветове и нюанси на бялото от уютна до студена светлина – всички в познатата форма на лампата, която познавате и обичате. Насладете се на класическия вид на ретро лампите с нажежаема жичка, докато се възползвате от енергоспестяващите предимства на светодиодното осветление. И тъй като имат вградена WiZ свързана технология, можете лесно да ги управлявате, като използвате вашия Wi-Fi и приложението WiZ, дистанционно или гласа си.

Лесна настройка

- Лесно включване и стартиране

Интелигентно управление

- Чрез Вашия смартфон можете да го управлявате отвсякъде.
- Управление чрез гласови команди с преки пътища до Google Assistant, Alexa или Siri

Интелигентни функции

- Автоматизиране на осветлението с графици
- Предварително зададени функции за благосъстояние

Светлинни режими

- Милиони цветове и динамични светлинни режими
- С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими

Акценти

Лесно включване и стартиране



WiZ работи със съществуващия ви Wi-Fi рутер, не е необходим допълнителен шлюз. Просто включете новото си осветление, изтеглете приложението WiZ и сте готови да започнете!

Управление от всяка точка

Управлявайте осветлението WiZ където и да сте със смартфон. Не се притеснявайте, ако сте оставили осветлението включено, преди да излезете от дома си. Приложението WiZ е налично за iOS и Android.

Управление чрез гласови команди

Управлявайте осветлението, без помощта на ръцете, като използвате своя глас и преките пътища до Google Assistant, Amazon Alexa или Siri. Чрез лесни гласови команди можете да включвате и изключвате лампите, да усилвате и намалявате яркостта на светлината, да променяте цвета и да настройвате потребителски сцени на осветление.

Автоматизиране на осветлението с графици

Автоматизирайте осветлението, за да отговаря на вашите ежедневни или седмични дейности. Планирайте осветлението да се включи, преди да пристигнете у дома, и да остане изключено, когато не е необходимо.

Предварително зададени функции за благосъстояние

Използвайте предварително зададените функции за благосъстояние в приложението WiZ, за да се насладите на модела на осветление, най-подходящ за вашия биологичен ритъм през целия ден. WiZ ще ви осигури ярка дневна светлина, когато трябва да се заредите с енергия и да се съсредоточите, и ще премине плавно към мека, топла бяла светлина, която да ви помогне да се отпуснете и да спите по-добре.

Милиони цветове и динамични светлинни режими

Изберете от палитра от милиони светлинни цветове, за да създадете невероятна атмосфера във вашия дом. Насладете се на фините разлики, чрез които нашите динамични светлинни ефекти осветяват вашата среда.

С възможност за настройване на нюанс от топла до студена бяла светлина и предварително зададени режими



Изберете от широка гама от енергизираща студена бяла до мека топла бяла светлина или просто изберете от предварително зададените режими като Focus (Съсредоточаване) и Relax (Почивка), за да създадете най-добрата атмосфера за вашите дейности.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Технология: Smart Wi-Fi
- Вид стъкло: Прозрачна
- Подходящи за димиране: Безжично димиране
- Покритие: Прозрачна

Размери на лампата

- Височина: 10,8 cm
- Тегло: 0,045 kg
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 20 000
- Номинален живот: 15 000 h

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2200-6500 (RGB) K
- Категория на цветовете на светлината: Пълноцветна
- Номинален светлинен поток: 470 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 47 mA
- Ефикасност: 74 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169165779
- EOC: 872016916577900
- Заглавие на продукта: PHI WFB 40W A60 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: 220-240 V
- Мощност: 6,3 W
- Еквивалент във ватове: 40 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): G

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,8 cm

Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 15 000 h
- Обявен светлинен поток: 470 lm
- Обявена мощност: 6.3 W

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1901105
- Справка за измерване на поток: Sphere

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169165779
- Нето тегло: 0,05 kg
- Брутно тегло: 0,09 kg
- Височина: 16 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 7 cm



Дата на издаване:
2025-03-07
Версия: 0.402

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com