

PHILIPS

Луна за вграждане

Функционални

Луна за вграждане Meson
Interlaced Optics

Намален отблясък

Повишен комфорт

Бяло



8720169173460



Комфортна светодиодна лампа, която не натоварва очите ви

Осветете Вашето пространство със светодиодно осветление за вграждане Philips EyeComfort, което е удобно и щадящо за очите Ви.

Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненаатрапчиво и дискретно осветително тяло.

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Намален отблясък. Повишен комфорт.

Акценти

Подходяща за ниски тавани
Тънък дизайн
Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

EyeComfort с Interlaced Optics
 Технологията Interlaced Optics подобрява цялостното осветление във вашето ежедневие. Щампована с 3D форми за подпомагане на разсейването на светлината, технологията на микролеещите произвежда равномерно

разпределение на светлината, което значително намалява отблясъците. Това осветление е не само с мека и равномерна светлина, което предоставя комфорт на очите ви, но и умело преразпределя светлината за по-малко ярко осветление в осветената зона.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 7 500

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 100 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 93 mA
- Ефикасност: 76 lm/W

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,09 kg
- Дължина на контура: 12.5 cm
- Ширина на контура: 12.5 cm
- Височина: 3,5 cm
- Дължина: 14 cm
- Разстояние при монтаж: 11,7 cm
- Ширина: 14 cm

Сервиз

- Гаранция: 1 година

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 140 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 960
- Цвят на светлината: 4000 K
- Мрежово захранване: 220 – 240 V
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да

- Включена мощност на лампата: 12.5
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169173460
- Нето тегло: 0,09 kg
- Брутно тегло: 0,11 kg
- Височина: 14,1 cm
- Дължина: 4,2 cm
- Ширина: 15,1 cm



Дата на издаване:
2024-11-21
Версия: 0.314

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.