

PHILIPS

Осветление за вграждане
Meson 12,5 W 140 mm

Осветление за вграждане

3000K

Бяло

8720169173767



Комфортна светлина с по-елегантно прикрепване

Осветете Вашето пространство със светодиодно осветление за вграждане Philips EyeComfort, което е удобно и щадящо за очите Ви.

Лесно използване

- Идеална за стаи с ниски тавани, като представлява едно ненатрапчиво и дискретно осветително тяло.

Издръжливост

- Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Висококачествена LED лампа с издръжливост десетки години

- Намален отблясък. Повишен комфорт.

Акценти

Подходяща за ниски тавани Тънък дизайн

Дълъг експлоатационен срок до 15 000 часа

Светодиодната технология Philips удължава живота на продукта до 15 000 часа

EyeComfort с Interlaced Optics

Технологията Interlaced Optics подобрява цялостното осветление във вашето ежедневие. Щампована с 3D форми за подпомагане на разсейването на светлината, технологията на микролециите произвежда равномерно

разпределение на светлината, което значително намалява отблясъците. Това осветление е не само с мека и равномерна светлина, което предоставя комфорт на очите ви, но и умело преразпределя светлината за по-малко ярко осветление в осветената зона.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 15 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 7 500

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 100 градус(а)
- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да

Други характеристики

- Ток през лампата: 95 mA
- Ефикасност: 72 lm/W

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,065 kg
- Дължина на контура: 12.5 cm
- Ширина на контура: 12.5 cm
- Височина: 3,5 cm
- Дължина: 14 cm
- Разстояние при монтаж: 11,7 cm
- Ширина: 14 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Диаметър: 140 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 1240
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Не
- Включена мощност на лампата: 12.5

- IP код: IP20

- Клас на защита: Клас II

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169173767
- Нето тегло: 0,07 kg
- Брутно тегло: 0,09 kg
- Височина: 14,1 cm
- Дължина: 4,2 cm
- Ширина: 14,1 cm
- Номер на материала (12NC): 929003276501



Дата на издаване:
2024-06-15
Версия: 0.326

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com