

PHILIPS

Прозрачна крушка с
нажежаема жичка 60 W
A60 E27

Изключителна
ефективност

4000K

840 lm

50000h



8720169187733



Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодна лампа Philips, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете устойчиво решение

- По-доброто решение за бюджета Ви и за планетата
- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

Акценти

Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите.

При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Икономия на електроенергия до 90%

LED технологията пести до 90% енергия в сравнение със стандартната крушка. Затова инвестицията се изплаща сама, а вие продължавате да пестите пари година след година. Освен това допринасяте за опазване на околната среда.

Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

С полезен живот до 50 000 часа няма да ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 50 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Прозрачна
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна

Размери на лампата

- Височина: 10,4 cm
- Ширина: 6 cm

Дизайн и покритие

- Материал: Стъкло

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 50 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 840 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 840 | CCT of 4000K

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 210 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169187733
- EOC: 872016918773300
- Заглавие на продукта: LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: AC 220-240 V
- Мощност: 4 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,4 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1442613

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169187733
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm
- Номер на материала (12NC): 929003623901



Дата на издаване:
2024-08-31
Версия: 0.454

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com