

# PHILIPS

Матирана крушка с  
нажежаема жичка 75 W  
A60 E27

Изключителна  
ефективност

2700 K

1095 lm

50000h



8720169187856



## Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодна лампа Philips, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Проектирана да издържа по-дълго и да пести повече енергия

- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате

отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Дълготрайна лампа – издържа до 50 години



Избягнете излишните чести смени на лампите. С експлоатационен живот до 50 000 часа, нашите светодиодни лампи с изключителна ефективност издържат 3,5 пъти по-дълго от стандартните светодиодни лампи на Philips, така че можете да се насладите на идеално светлинно решение за повече от 50 години.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Glass

## Размери на лампата

- Височина: 10,4 cm
- Ширина: 6 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 500 000
- Номинален живот: 50 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 300 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 1095 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

**Разни**

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort, UltraEfficient

**Други характеристики**

- Ефикасност: 210 lm/W

**Информация за опаковката**

- EAN: 8720169187856
- EOC: 872016918785600
- Заглавие на продукта: LED CLA 75W A60 E27 2700K FR UE SRT4

**Потребявана електроенергия**

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: AC 220–240 V
- Мощност: 5,2 W
- Еквивалент във ватове: 75 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A

**Размери и тегло на продукта**

- Дължина: 10,4 cm

**Технически данни**

- Работна честота: 50–60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1442619

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC – продукт: 8720169187856
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,05 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-04-17  
Версия: 0.461

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)