

# PHILIPS

Осветление за таван  
Izso 24 W

Осветление за таван

2700 - 6500K

Бяло

Осветление, подходящо за  
диммиране; дистанционно  
управление



8720169196070



## Задайте желаната атмосфера само с едно докосване.

Само с няколко лесни щраквания върху дистанционното управление универсалното светодиодно осветление за таван на Philips ви осигурява гъвкавостта и удобството за персонализиране на настройките на светлината с лекота. Удобна светлина, която щади очите ви. Създайте желаната атмосфера със светлина, която познава вашите нужди.

### Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

### Бутон

- С възможност за настройване на нюанс – от мека бяла до студена дневна светлина
- Контрол на яркостта с функция за запомняне
- 4 предварително зададени сцени
- Дистанционното управление осигурява лесен контрол върху настройките на осветлението от разстояние до 10 метра
- Дистанционно управление с възможност за монтиране на стена

# Акценти

## Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напегне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

## С възможност за настройване на нюанс – от мека бяла до студена дневна светлина

Осветление с възможност за настройване на нюанс ви позволява да промените цвета на светлината, за да съответства на вашето настроение или дейност. Меката бяла светлина е идеална за релаксация, студената дневна светлина – за ободряващо съсредоточаване.

## Контрол на яркостта с функция за запомняне

Запаметява специфичните нива на яркост, които предпочитате.

## 4 предварително зададени сцени

Наслаждавайте се на различни типове атмосфера с удобството на предварително зададените сцени на осветление, подходящи за всякакъв повод.

## Дистанционното управление осигурява лесен контрол върху настройките на осветлението от разстояние до 10 метра

Можете да включвате или изключвате осветлението или да промените яркостта и цвета от разстояние до 10 метра с това дистанционно управление.

## Дистанционно управление с възможност за монтиране на стена

С включената скоба можете да монтирате вашето дистанционно навсякъде, където имате нужда от допълнителен ключ – не е необходимо окабеляване.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

## Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Да
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

### Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

### Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Дистанционно управление

### Други характеристики

- Ток през лампата: 210 mA
- Ефикасност: 104 lm/W

### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5

### Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,7 kg
- Височина: 7 cm
- Дължина: 38 cm
- Ширина: 38 cm

### Сервиз

- Гаранция: 5 години

### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 380 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2500
- Цвят на светлината: 2700-6500
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Безжично димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 24
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169196070
- Нето тегло: 0,68 kg
- Брутно тегло: 1,26 kg
- Височина: 8,6 cm
- Дължина: 46,3 cm
- Ширина: 46,8 cm
- Номер на материала (12NC): 929003316701



Дата на издаване:  
2024-08-12  
Версия: 0.329

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.