

PHILIPS

Осветление за таван
Izso 40 W

Осветление за таван

2700 - 6500K

Бяло

Осветление, подходящо за
диммиране; дистанционно
управление



8720169196094



Задайте желаната атмосфера само с едно докосване.

Само с няколко лесни щраквания върху дистанционното управление универсалното светодиодно осветление за таван на Philips ви осигурява гъвкавостта и удобството за персонализиране на настройките на светлината с лекота. Удобна светлина, която щади очите ви. Създайте желаната атмосфера със светлина, която познава вашите нужди.

Първокласно качество

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите

Бутон

- С възможност за настройване на нюанс – от мека бяла до студена дневна светлина
- Контрол на яркостта с функция за запомняне
- 4 предварително зададени сцени
- Дистанционното управление осигурява лесен контрол върху настройките на осветлението от разстояние до 10 метра
- Дистанционно управление с възможност за монтиране на стена

Акценти

Eyecomfort

Лошото качество на светлината може да напругне очите. Имайки предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Светодиодните лампи на Philips не просто осигуряват комфортна светлина, а го правят до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки неизменно качество на светлина, мощност и цветност през повече от десет години. Изберете светлината, която не натоварва очите ви. Те ще ви се отблагодарят.

С възможност за настройване на нюанс – от мека бяла до студена дневна светлина

Осветление с възможност за настройване на нюанс ви позволява да промените цвета на светлината, за да съответства на вашето настроение или дейност. Меката бяла светлина е идеална за релаксация, студената дневна светлина – за ободряващо съсредоточаване.

Контрол на яркостта с функция за запомняне

Запаметява специфичните нива на яркост, които предпочитате.

4 предварително зададени сцени

Наслаждавайте се на различни типове атмосфера с удобството на предварително зададените сцени на осветление, подходящи за всякакъв повод.

Дистанционното управление осигурява лесен контрол върху настройките на осветлението от разстояние до 10 метра

Можете да включвате или изключвате осветлението или да промените яркостта и цвета от разстояние до 10 метра с това дистанционно управление.

Дистанционно управление с възможност за монтиране на стена

С включената скоба можете да монтирате вашето дистанционно навсякъде, където имате нужда от допълнителен ключ – не е необходимо окабеляване.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Кръгла

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 20 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 15 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- Димируеми с дистанционно управление: Да
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Гараж
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за таван
- EyeComfort: Да
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, Дистанционно управление

Други характеристики

- Ток през лампата: 210 mA
- Ефикасност: 107 lm/W

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.9

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 1,1 kg
- Височина: 7 cm
- Дължина: 47 cm
- Ширина: 47 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Диаметър: 470 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 4300
- Цвят на светлината: 2700-6500
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Безжично димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- Включена мощност на лампата: 40
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас I

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169196094
- Нето тегло: 1,07 kg
- Брутно тегло: 1,84 kg
- Височина: 8,6 cm
- Дължина: 55,3 cm
- Ширина: 55,8 cm
- Номер на материала (12NC): 929003316801



Дата на издаване:
2024-07-25
Версия: 0.320

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.