

# PHILIPS

Прозрачна крушка с  
нажежаема жичка 60 W  
ST64 E27

Изключителна  
ефективност


2700 K

840 lm

50000h



8720169202689



## Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодна лампа Philips, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете устойчиво решение

- По-доброто решение за бюджета Ви и за планетата
- Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

# Акценти

## Нежни светодиоди, леки за очите



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите.

При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

## Икономия на електроенергия до 90%

LED технологията пести до 90% енергия в сравнение със стандартната крушка. Затова инвестицията се изплаща сама, а вие продължавате да пестите пари година след година. Освен това допринасяте за опазване на околната среда.

## Дълготрайна лампа – издържа до 50 години

С полезен живот до 50 000 часа няма да ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на идеално светлинно решение повече от 50 години.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Прозрачна
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Прозрачна

## Размери на лампата

- Височина: 14 cm
- Ширина: 6,4 cm

## Дизайн и покритие

- Материал: Стъкло

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 50 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 840 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

## Други характеристики

- Ефикасност: 210 lm/W

#### Информация за опаковката

- EAN: 8720169202689
- EOC: 872016920268900
- Заглавие на продукта: LED CLA 60W ST64 E27 2700K CL UE SRT4

#### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.4
- Напрежение: AC 220-240 V
- Мощност: 4 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): A

#### Размери и тегло на продукта

- Дължина: 14 cm

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1442639

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169202689
- Нето тегло: 0,04 kg
- Брутно тегло: 0,07 kg
- Височина: 17,7 cm
- Дължина: 7 cm
- Ширина: 7,5 cm
- Номер на материала (12NC): 929003642401



Дата на издаване:  
2024-08-31  
Версия: 0.403

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)