

PHILIPS

Крушка 75 W A60
E27

LED

2700 K

1055 lm

15 000 ч.



8720169253841



Съвременна светодиодна лампа за дома

Съвременна светодиодна лампа, предлагаща универсално светлинно решение за ежедневните дейности на закрито. Без това да засегне качеството на вашето осветление, а разходите ви за енергия веднага ще спаднат, като по-рядко ще ви се налага да сменяте крушките.

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Можете да се доверите на това, което пише на опаковката от Philips.
- Не съдържа живак

Акценти

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка

С красивия си дизайн и познати форми, тази енергоспестяваща светодиодна лампа е идеалният устойчив заместител за традиционните крушки с нажежаема жичка.

Без ултравиолетова или инфрачервена светлина

Светлинният лъч е без инфрачервена светлина, което означава, че не се излъчва топлина, а липсата на ултравиолетова светлина означава, че платът и предметите под тази светлина няма да избледняват.

Не съдържа живак

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Височина: 10,8 cm
- Ширина: 6 cm

Дизайн и покритие

- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 180 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 1055 lm
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: моментална пълна светлина
- Цветен код: 827 | CCT of 2700K

Разни

- EyeComfort: Не

Други характеристики

- Ефикасност: 105 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169253841
- EOC: 872016925384100
- Заглавие на продукта: LED 75W A60 E27 WW FR ND 1PF/6 DISC

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.54
- Напрежение: AC 220-240 V
- Мощност: 10 W
- Еквивалент във ватове: 75 W

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,8 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169253841
- Нето тегло: 0,03 kg
- Брутно тегло: 0,04 kg
- Височина: 13,8 cm
- Дължина: 6,2 cm
- Ширина: 6,2 cm
- Номер на материала (12NC): 929002306595



Дата на издаване:
2024-08-31
Версия: 0.325

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com