

# PHILIPS

Преносима лампа  
Alula 1,2 W

Външни осветителни тела

3000K

Черно

RGB цветове; соларен;  
водоустойчиво



8720169296503



## Осветете живота си на открито

Тази преносима соларна лампа Philips Alula има режими на настройки за осветлението 3 в 1. Чрез почукване или докосване можете да се насладите на две нива на яркост или парти режим RGB.

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 15 000 часа

### Съвременно LED осветление

- Висококачествена светодиодна светлина

### Първокласно качество

- Висококачествени материали

### Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

# Акценти

## Дълъг живот – до 15 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 15 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната светлинна атмосфера в дома си.

## Висококачествена светодиодна светлина



Тези светодиодни светлини използват уникална технология, разработена от Philips. Те се включват моментално и създават оптимално светлоотдаване, което разкрива живите цветове във вашата градина.

## Висококачествени материали



Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

## IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Да
- В средата на стаята: Да

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 120 градус(а)
- Индекс на цветоотдаване (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Преносими лампи
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: RGB цветове, Соларни, Водоустойчивост

## Потребявана електроенергия

- Мощност: 1,2 W

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,362 kg
- Височина: 15 cm
- Дължина: 13 cm
- Ширина: 12 cm

## Сервиз

- Гаранция: 1 година

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 80/20
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: 5, DC 4
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: F
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Не

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169296503
- Нето тегло: 0,36 kg
- Брутно тегло: 0,44 kg
- Височина: 12 cm
- Дължина: 14 cm
- Ширина: 15 cm



Дата на издаване:  
2025-02-24  
Версия: 0.146

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)