

# PHILIPS

Аплик за стена  
Rover

Стенно осветление

2700 K

Месинг

ClickFix; водоустойчивост



8720169299498



## Стилно светодиодно осветление за огледало за ярко осветяване на вашата баня

Philips предлага осветителни тела със светеща основа за всички нужди от осветление за баня. Нашите осветителни тела със светеща основа са проектирани да работят във влажни условия и имат защита срещу пръски вода. Светодиодно осветление, което е с мека топла бяла светлина и не дразни очите ви. Монтирайте в четири лесни стъпки с патентованата система за инсталиране ClickFix на Philips. Изработено е от здрави материали, избрани за издръжливост и приятна визия.

### Лесно инсталиране

- ClickFix лесен монтаж

### Съчетайте своя интериорен стил

- перфектно съчетан с други осветителни тела за баня Philips

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 25 000 часа

**Комфорт в банята с висококачествена светлина**

- Да виждаш добре в банята, това е важно

**Висококачествена светлина**

- EyeComfort – светлина, която не натоварва очите ви

**Безопасност**

- Влагоустойчивост

**Издръжливост**

- Качество и дълъг полезен живот дори след години

# Акценти

## ClickFix лесен монтаж

Монтирайте в четири лесни стъпки с патентованата система за инсталиране ClickFix на Philips. Монтирайте вашето осветително тяло тип „Спот“ лесно и без чужда помощ. Просто монтирайте скобата на тавана, свържете кабелите, след това щракнете и фиксирайте лампата с едно движение.

## Широкообхватно портфолио от осветление за баня

Philips предлага осветителни тела със светеща основа и спот лампи за таван за всички нужди от осветление за баня

## Дълъг живот – до 25 000 часа



Надеждното висококачествено светодиодно осветление издържа до 25 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната светлинна атмосфера в дома си.

## Да виждаш добре в банята, това е важно

Да виждаш добре е важно за добри резултати в огледалото – затова във всяка лампа има висококачествен източник на светлина, която дава увереност при подстригването и бръсненето. Тази гама осветителни тела за баня използва енергоспестяваща технология за качествена светлина, която да осигурява обилно осветяване без силна рязкост.

## EyeComfort – светлина, която не натоварва очите ви



Лошото качество на светлината може да напегне очите. Като се има предвид, че повечето от нас прекарват времето си на закрито, е по-важно от всякога да осветим подходящо дома си. Нашите продукти отговарят на строгите тестови критерии, включително трептене, пулсиране, отблясък, цветоподаване и регулиране на светлинния поток, за да сме сигурни, че съответстват на изискванията на EyeComfort. Това светодиодно осветително тяло Philips не просто осигурява комфортна светлина, а го прави до края на целия си експлоатационен срок, предоставяйки постоянно качество на светлина, мощност и цветност за повече от десет години.

## Влагоустойчивост

Влагоустойчивост означава, че можете спокойно да използвате този продукт в бани, кухни, балкони и други пространства, в които има влага.

## Устойчиво и с дълъг полезен живот

Изработено е от здрави материали, избрани за издръжливост и визуална привлекателност. Създадено за дълготрайна издръжливост. Монтирайте го и не се притеснявайте за поддръжка до края на дългия му полезен живот – без проблеми с подмяната. Висококачествените материали са подложени на UV изпичане, висока температура и други тестове за издръжливост, за да се гарантира издръжливост

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Месинг
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Регулируемо спот тяло: Не
- click!FIX монтаж: Да
- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

## Разни

- Специално предназначено за: Баня, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort
- Допълнителни функции: ClickFix, Водоустойчивост

## Други характеристики

- Ток през лампата: 37 mA
- Ефикасност: 146 lm/W

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Мощност: 5 W

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,508 kg
- Височина: 5 cm
- Дължина: 44 cm
- Ширина: 5 cm

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 25 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 730
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да
- Включен източник на светлина с енергиен клас: D
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169299498
- Нето тегло: 0,47 kg
- Брутно тегло: 0,54 kg
- Височина: 4,6 cm
- Дължина: 6,6 cm
- Ширина: 6,6 cm



Дата на издаване:  
2025-02-24  
Версия: 0.278

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)