

# PHILIPS

Лампа 60 W A60  
E27 x3

Светодиодно осветление  
Smart

Интелигентна бяла лампа с  
възможност за настройване на  
нюанс

До 806 лумена

Лесно включване и стартиране

Управлявайте чрез приложение  
или с глас



8720169303010



## Интелигентно осветление за вашето ежедневие

Светодиодните лампи Philips осигуряват красива, топла бяла светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн тази лампа е идеалният заместител на матовите традиционни лампи.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: A60
- Контакт: E27
- Технология: Smart Wi-Fi
- Вид стъкло: Матирана
- Подходящи за димиране: Безжично димиране
- Покритие: Матирана

## Размери на лампата

- Височина: 11,1 cm
- Тегло: 0,05 kg
- Ширина: 6 cm

## Издръжливост

- Средна продължителност на живота (при 2,7 ч./ден): 25 година
- Коефициент на запазване на светлинния поток: 70%
- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 25 000 h

## Характеристики на светлината

- Неизменен цвят: 6 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700–6500 K
- Категория на цветовете на светлината: Бяло с възможности за настройване на нюанс
- Номинален светлинен поток: 806 lm
- Време за старт на лампата: <0.5 s
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: Моментална пълна светлина

## Разни

- EyeComfort: Да

## Други характеристики

- Ток през лампата: 65 mA
- Ефикасност: 100 lm/W

## Информация за опаковката

- EAN: 8720169303010
- EOC: 872016930301000
- Заглавие на продукта: PHI WFB 60W A60 E27 827-65 TW 3CT/6

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.5
- Напрежение: AC 220–240 V
- Мощност: 8 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): F

## Размери и тегло на продукта

- Дължина: 11,1 cm

## Обявени стойности

- Номинален полезен живот: 25 000 h
- Обявен светлинен поток: 806 lm
- Обявена мощност: 8 W

## Сервиз

- Гаранция: 2 години

## Технически данни

- Работна честота: 50–60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1877820
- Справка за измерване на поток: Sphere

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169303010
- Нето тегло: 0,15 kg
- Брутно тегло: 0,27 kg
- Височина: 15,5 cm
- Дължина: 8,5 cm
- Ширина: 18 cm



Дата на издаване:  
2025-03-11  
Версия: 0.111

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)