

# PHILIPS

Осветление за вграждане с  
изключителна ефективност  
Diamond Cut

Изключителна  
ефективност

3000K

Бяло

8720169308084



## Луна за вграждане с изключителна ефективност предоставя най- енергоспестяващото решение за вас

Philips разработи луна за вграждане с изключителна ефективност, която използва нова технология за намаляване на въглеродните емисии, намаляване на материалните отпадъци и по-ниско потребление на енергия. С невероятния живот от 50 000 часа тя издържа повече от 3 пъти по-дълго от еквивалентното светодиодно осветление за вграждане Philips – и използва нищожните 50% от енергията. Точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

### Подходящите светлинни решения

- Philips предлага 5 години гаранция за светодиодните модули и драйвери

8720169308084

**Светлинен ефект**

- Висококачествен дифузер Мека светлина с равномерно разпределение

**Материали и покритие**

- Висококачествени материали от метал

# Акценти

## 5 години гаранция за светодиодна система



Освен стандартната гаранция от 2 години за тази лампа Philips предлага 5 години гаранция за светодиодната система, като се имат предвид светодиодния модул и драйвера в тази лампа.

## Висококачествен дифузер Мека светлина с равномерно разпределение

Този висококачествен дифузер разпределя равномерно меката светлина около вашите стаи.

## Висококачествени материали от метал

Устойчив и атрактивен метален материал за здрав завършек.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

## Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Метал, Пластмаса

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 25 000

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Не
- Вграден LED: Да
- Включено дистанционно управление: Не

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 110 градус(а)
- Неизменен цвят: 5 SDCM
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

## Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветление за вграждане
- EyeComfort: Да
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

## Други характеристики

- Ток през лампата: 22 mA
- Ефикасност: 155 lm/W

## Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.35
- Мощност: 2 W

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,08 kg
- Дължина на контура: 8.0 cm
- Ширина на контура: 8.0 cm
- Височина: 5 cm
- Дължина: 9 cm
- Разстояние при монтаж: 0 cm
- Ширина: 9 cm

## Сервиз

- Гаранция: 5 години

#### Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 50 000 h
- Диаметър: 90 mm
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 310
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- LED лампи: Да

- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II
- Брой светлинни източници: 1

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC – продукт: 8720169308084
- Нето тегло: 0,08 kg
- Брутно тегло: 0,11 kg
- Височина: 10,8 cm
- Дължина: 10,8 cm
- Ширина: 5,6 cm



Дата на издаване:  
2024-11-21  
Версия: 0.172

© 2024 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.