

PHILIPS

Светеща лента 30m
RGB

Осветителни ленти

RGB

Бяло

Осветление, подходящо за
диммиране; RGB

8720169322554



Превъзходна светлина и СТИЛ

Променяйте атмосферата в стаята си според това, което правите.

Ефект на уютно вътрешно осветление

- Режим на околна светлина

Акценти

Режим на околна светлина

Създайте уютна, интимна атмосфера с режима на околна светлина.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито

Дизайн и покритие

- Цвят: Бяло
- Материал: Пластмаса

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- Димируеми с дистанционно управление: Да
- Вграден LED: Да
- Ключ за вкл./изкл. върху кабела: Да
- Включен адаптер за електрозахранване: Да
- Включено дистанционно управление: Да

Характеристики на светлината

- Индекс на цветоотдаване (CRI): -
- Необходимо време за достигане на 60% светлоотдаване/мощност: <2

Струнна светлина/светеща лента

- Удължаване: Не

Разни

- Специално предназначено за: Спалня, Всекидневна, Трапезария, Кухня, Домашен офис, Коридор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Осветителни ленти
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Подходящи за димиране, RGB цветове

Други характеристики

- Ток през лампата: 130 mA

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.7

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,43 kg
- Височина: 0,21 cm
- Дължина: 3 000 cm
- Ширина: 1 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 15 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: -
- Цвят на светлината: RGB
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Безжично димиране – не използвайте с димер
- LED лампи: Да
- IP код: IP20
- Клас на защита: Клас II

8720169322554

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169322554
- Нето тегло: 0,63 kg
- Брутно тегло: 0,83 kg

- Височина: 18,7 cm
- Дължина: 8,2 cm
- Ширина: 18,9 cm



Дата на издаване:
2025-02-24
Версия: 0.145

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com