

# PHILIPS

Лампа 60 W A60  
E27

LED

4000K

806lm

15 000 ч.



8720169324138



## Ярко осветление с отлично качество на светлината

Светодиодните лампи Philips осигуряват студена бяла светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн тази лампа е идеалният заместител на стандартни матирани лампи.

### Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

### Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

### Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

# Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото – получавате отблясъка. При прекалено мекото – усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да

създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

Заменя стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

# Спецификации

## Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана
- Bulb Material: Plastic

## Размери на лампата

- Височина: 10,7 cm
- Ширина: 6 cm

## Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 150 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 4000 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm

## Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

## Други характеристики

- Ефикасност: 115 lm/W

#### Информация за опаковката

- EAN: 8720169324138
- EOC: 872016932413800
- Заглавие на продукта: LED 60W A60 E27 CW FR ND 1SRT4

#### Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: AC 220-240 V
- Мощност: 7 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

#### Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,7 cm

#### Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1930254

#### Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169324138
- Нето тегло: 0,02 kg
- Брутно тегло: 0,04 kg
- Височина: 14,6 cm
- Дължина: 6,5 cm
- Ширина: 6,3 cm



Дата на издаване:  
2025-04-19  
Версия: 0.198

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.