

PHILIPS

Лампа 60 W A60
E27 x6

LED

2700 K

806lm

15 000 ч.



8720169324633



Насладете се на меко бяло светодиодно осветление

Светодиодните лампи Philips осигуряват красива, топла бяла светлина, изключително дълъг живот и значителни преки икономии на електроенергия. С изчистен и елегантен дизайн тази лампа е идеалният заместител на матовите традиционни лампи.

Висококачествена светлина

- Проектирани с мисъл за комфорта на очите ви

Изберете удобен заместител на старите лампи

- С форма и размер като на стандартните крушки с нажежаема жичка

Изберете устойчиво решение

- Дълготрайни лампи – издържат до 15 години

Акценти

Проектирана да осигурява комфорт за очите.



Лесно е да се разбере как тежкото осветление може да натовари очите. При твърде яркото - получавате отблясъка. При прекалено мекото - усещате трептенето. Сега можете лесно да осветите вашия свят със светодиодите, предназначени да олекотят усещането на очите и да създадат перфектната атмосфера за вашия дом.

С форма и размер подобни на стандартните лампи с нажежаема жичка



Тази енергоспестяваща стандартна LED лампа впечатлява с красивите си форми и познати размери. Идеален устойчив заместител на традиционните лампи с нажежаема жичка. Брав, прегледай отново това копие за всички тези. Не се чете добре.

15 000 часа средна продължителност на живот



С продължителност на живота от 15 000 часа няма да Ви се налага често да сменяте лампите и ще се наслаждавате на перфектно осветление повече от 15 години.

Спецификации

Характеристики на лампата

- Предназначена употреба: На закрито
- Форма на лампата: Лампа с ненасочваща светлина
- Контакт: E27
- Подходящи за димиране: Не
- Покритие: Матирана

Размери на лампата

- Височина: 10,7 cm
- Ширина: 6 cm

Издръжливост

- Брой цикли на включване и изключване: 50 000
- Номинален живот: 15 000 h

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 150 градус(a)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80
- Цветна температура: 2700 K
- Номинален светлинен поток: 806 lm

Разни

- EyeComfort: Да
- LED Innovations: EyeComfort

Други характеристики

- Ефикасност: 115 lm/W

Информация за опаковката

- EAN: 8720169324633
- EOC: 872016932463300
- Заглавие на продукта: LED 60W A60 E27 WW FR ND 6CT/4

Потребявана електроенергия

- Фактор на мощността: 0.6
- Напрежение: AC 220-240 V
- Мощност: 7 W
- Еквивалент във ватове: 60 W
- Скала за енергийна ефективност (EEL): E

Размери и тегло на продукта

- Дължина: 10,7 cm

Технически данни

- Работна честота: 50-60 Hz
- Регистрационен номер на EPREL: 1930249

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169324633
- Нето тегло: 0,14 kg
- Брутно тегло: 0,22 kg
- Височина: 11,4 cm
- Дължина: 12,6 cm
- Ширина: 18,8 cm



Дата на издаване:
2025-02-19
Версия: 0.206

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com