

PHILIPS

Стенно осветление
Blaise 1,5 W

Изключително ефективна
соларна система

3000K

Антрацит

С възможност за свързване;
Сензор; Соларно;
Водоустойчиво



8720169362048



Соларно градинско осветление за всички сезони с дълъг полезен ЖИВОТ

Philips разработи външно светодиодно соларно осветление с изключително голяма енергийна ефективност, което използва нова технология за намаляване на въглеродните емисии, материалните отпадъци и потреблението на енергия. Със своя изумително дълъг полезен живот от 50 000 часа, издържа повече от 5 пъти по-дълго в сравнение със светодиодните еквиваленти на Philips за открити пространства. Точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

Лесно инсталиране

- Не е необходимо окабеляване

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа

Първокласно качество

- Издръжлив дизайн с покритие PowerShield

8720169362048

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Специални характеристики

- Осветително тяло с двойна яркост

Висококачествена светлина

- Ярка бяла светлина 3000 K

Акценти

Не е необходимо окабеляване



Това осветително тяло се захранва изцяло от слънчева енергия. Не е необходимо окабеляване, което прави тези осветителни тела лесни за позициониране и преместване навсякъде във вашата градина или друга външна зона.

Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждното висококачествено светодиодно осветление издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната светлинна атмосфера в дома си.

Издържлив дизайн



Защитен от PowerShield За да поддържаме външното ви осветление в отлично състояние, използваме високоефективното прахообразно покритие, произведено от Interpon, марка на AkzoNobel. По-здрави от традиционните бои, то предпазва от избледняване, драскотини, вдлъбнатини и ръжда, за да осигури дълготрайна красота и издръжливост.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Осветително тяло с двойна яркост

Създайте гъвкава и привлекателна атмосфера с функцията за двойна яркост. Осветителното тяло се затъмнява, когато е неактивно, и автоматично става по-ярко, когато има хора, осигурявайки подходящото ниво на светлина, когато имате нужда от нея.

Ярка бяла светлина 3000 К



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (К)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава ярка бяла светлина при 3000 К.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Метал, Пластмаса

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Да
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 120 градус(а)
- Индекс на цветоподаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Възможност за свързване, Сензор, Соларни, Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Мощност: 1,5 W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,5 kg
- Височина: 14 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 16 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 50 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 250/20
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: DC 4
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Не

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169362048
- Нето тегло: 0,5 kg
- Брутно тегло: 0,65 kg
- Височина: 18,8 cm
- Дължина: 14,5 cm
- Ширина: 15,5 cm



Дата на издаване:
2025-03-27
Версия: 0.302

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com