

# PHILIPS

Пиедестални лампи/  
лампи за пътека Nissa 1,8  
W

Изключително ефективна  
соларна система

3000K

Черно

Сензор; Соларно;  
Водоустойчиво



8720169362147



## Соларно градинско осветление за всички сезони с дълъг полезен ЖИВОТ

Philips разработи външно светодиодно соларно осветление с изключително голяма енергийна ефективност, което използва нова технология за намаляване на въглеродните емисии, материалните отпадъци и потреблението на енергия. Със своя изумително дълъг полезен живот от 50 000 часа, издържа повече от 5 пъти по-дълго в сравнение със светодиодните еквиваленти на Philips за открити пространства. Точно това, което е необходимо за една по-устойчива планета.

### Лесно инсталиране

- Не е необходимо окабеляване

### Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа

### Първокласно качество

- Висококачествени материали

**Създадени за използване на открито**

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

**Специални характеристики**

- Осветително тяло с двойна яркост

**Висококачествена светлина**

- Ярка бяла светлина 3000 K

# Акценти

## Не е необходимо окабеляване



Това осветително тяло се захранва изцяло от слънчева енергия. Не е необходимо окабеляване, което прави тези осветителни тела лесни за позициониране и преместване навсякъде във вашата градина или друга външна зона.

## Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждното висококачествено светодиодно осветление издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната светлинна атмосфера в дома си.

## Висококачествени материали



Осветлението за открити пространства Philips е направено от висококачествен материал и има първокласен завършек. Това го прави солиден и дълготраен продукт, който е устойчив на корозия и петна при всякакви метеорологични условия

## IP44 – Защита от атмосферни въздействия




Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

## Осветително тяло с двойна яркост

Създайте гъвкава и привлекателна атмосфера с функцията за двойна яркост. Осветителното тяло се затъмнява, когато е неактивно, и автоматично става по-ярко, когато има хора, осигурявайки подходящото ниво на светлина, когато имате нужда от нея.

## Ярка бяла светлина 3000 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава ярка бяла светлина при 3000 K.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

## Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Да
- Соларна електроенергия: Да
- В средата на стаята: Не

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 120 градус(а)
- Индекс на цветопрераждане (CRI): 80

## Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Сензор, Соларни, Водоустойчивост

## Потребявана електроенергия

- Мощност: 1,8 W

## Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,53 kg
- Височина: 69 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 12 cm

## Сервиз

- Гаранция: 5 години

## Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 50 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 250/25
- Цвят на светлината: 3000
- Мрежово захранване: DC 4
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Не

## Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169362147
- Нето тегло: 0,53 kg
- Брутно тегло: 0,81 kg
- Височина: 37,5 cm
- Дължина: 14,5 cm
- Ширина: 18,5 cm



Дата на издаване:  
2025-03-07  
Версия: 0.291

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)