

PHILIPS

Стенно осветление
Lois 14 W

Изключителна
ефективност

5000K

Антрацит

Водоустойчивост



8720169365407



Нашето най- енергоефективно светодиодно осветление досега

Външните прожектори Lois на Philips с изключително голяма енергийна ефективност използват революционна нова технология за намаляване на въглеродните емисии, материалните отпадъци и потреблението на енергия. Със своя изумително дълъг полезен живот от 50 000 часа, тези осветителни тела издържат повече от два пъти по-дълго в сравнение със светодиодните еквиваленти на Philips за открити пространства и използват 50% по-малко енергия, което ги прави идеални за целите на една по-устойчива планета.

Подходящите светлинни решения

- Дълъг живот – до 50 000 часа
- Изключителна ефективност

Съвременно LED осветление

- 5 години гаранция за светодиодна система

Първокласно качество

- Издръжлив дизайн с покритие PowerShield

Създадени за използване на открито

- IP44 – Защита от атмосферни въздействия

Специални характеристики

- Сензор за движение, за удобство и сигурност

Висококачествена светлина

- Интензивна светлина


Акценти

Дълъг живот – до 50 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 50 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

Изключителна ефективност



Консумира поне 50% по-малко енергия в сравнение с еквивалентното стандартно LED осветление от Philips.

5 години гаранция за светодиодна система



В допълнение към стандартната 2-годишна гаранция, предлагана за това осветително тяло, Philips предлага и 5-годишна гаранция за светодиодната система (светодиодния модул и драйвера).

Издържлив дизайн



Защитен от PowerShield За да поддържаме външното ви осветление в отлично състояние, използваме високоефективното прахообразно покритие, произведено от Interpon, марка на AkzoNobel. По-здраво от традиционните бои, то предпазва от избледняване, драскотини, вдлъбнатини и ръжда, за да осигури дълготрайна красота и издържливост.

IP44 – Защита от атмосферни въздействия



Тази лампа за отворени пространства Philips е специално създадена за влажна външна среда и е стриктно тествана, за да гарантира водоустойчивост. Нейният рейтинг IP44 означава, че е сертифицирана да предлага защита срещу проникване на прах и пръски вода – идеална за обща употреба на открито.

Сензор за движение, за удобство и сигурност



Включен е сензор за движение, за да ви приветства, когато се приберете у дома, или да ви извести, когато идва някой.

Интензивна светлина

Осветете дома си с висококачествено осветление

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Антрацит
- Материал: Алюминий

Параметри на околната среда

- Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Да
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Да
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Индекс на цветопрераждане (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стенно осветление
- EyeComfort: Не
- LED Innovations: UltraEfficient
- Допълнителни функции: Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Мощност: 14 W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,404 kg
- Височина: 19 cm
- Дължина: 16 cm
- Ширина: 6 cm

Сервиз

- Гаранция: 5 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 50 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 2650
- Цвят на светлината: 5000
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: B
- IP код: IP65
- Клас на защита: Клас I
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169365407
- Нето тегло: 0,4 kg
- Брутно тегло: 0,46 kg
- Височина: 19,7 cm
- Дължина: 6,7 cm
- Ширина: 16,6 cm



Дата на издаване:
2025-03-12
Версия: 0.197

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify, Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com