

PHILIPS

Настолни лампи/лампи
за пътека Desi 1,5 W

Външни осветителни тела

2700 K

Черно

Ниско напрежение;
водоустойчиво



8720169386952



Градинско осветление, което можете просто да включите, свържете и да се наслаждавате

Семейството продукти за ниско напрежение GardenLink на Philips предлага набор от осветителни тела за открити пространства, които можете лесно и безопасно да поставите сами. Можете да свържете няколко осветителни тела към един и същ източник на захранване и да го включите в стандартен контакт, след което лесно да добавяте още осветителни тела или да ги премествате, когато си пожелаете. Окабеляването е просто, а ниското напрежение означава, че няма опасност да навредите на себе си, на децата си или на домашните си любимци.

Лесна употреба

- Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink
- Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Безопасно използване

- Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V

Подходящите светлинни решения

- Дълъг полезен живот – до 20 000 часа

Висококачествена светлина

- Топла дневна светлина 2700 К

Акценти

Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink

Всяко осветително тяло GardenLink предлага едни и същ Twist & Lock конектор за лесно инсталиране и свързване. Можете да премествате осветителните тела и аксесоарите, когато нуждите ви от външно осветление се променят, за да добавяте светлина към всеки ъгъл на вашата градина.

Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Супер лесно инсталиране и свързване с Twist & Lock конекторите на продуктите. Просто включете светлините и се наслаждавайте!

Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V


Осветителните тела с ниско напрежение (24 V) са безопасни за самостоятелно инсталиране без риск от токов удар – не е необходим професионален електротехник.

Дълъг полезен живот – до 20 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 20 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

Спецификации

Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

Параметри на околната среда

• Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 120 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

Разни

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Стоящи лампи/лампи за пътека
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Ниско напрежение, Водоустойчивост

Потребявана електроенергия

- Мощност: 1,5 W

Размери и тегло на продукта

- Нето тегло: 0,75 kg
- Височина: 70 cm
- Дължина: 12 cm
- Ширина: 12 cm

Сервиз

- Гаранция: 2 години

Технически данни

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 180
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: DC 24
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас III
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 1

Размери и тегло на опаковката

- EAN/UPC - продукт: 8720169386952
- Нето тегло: 0,72 kg
- Брутно тегло: 0,89 kg
- Височина: 71,2 cm
- Дължина: 12,5 cm
- Ширина: 12,5 cm



Дата на издаване:
2025-02-17
Версия: 0.300

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com