

# PHILIPS

Наземни лампи тип  
„Спот“ /шипове Reuel EU,

Външни осветителни тела

2700 К

Черно

Ниско напрежение;  
водоустойчиво



8720169386976



## Градинско осветление, което можете просто да включите, свържете и да се наслаждавате

Семейството продукти за ниско напрежение GardenLink на Philips предлага набор от осветителни тела за открити пространства, които можете лесно и безопасно да поставите сами. Можете да свържете няколко осветителни тела към един и същ източник на захранване и да го включите в стандартен контакт, след което лесно да добавяте още осветителни тела или да ги премествате, когато си пожелаете. Окабеляването е просто, а ниското напрежение означава, че няма опасност да навредите на себе си, на децата си или на домашните си любимци.

### Лесна употреба

- Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink
- Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

### Безопасно използване

- Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V

**Подходящите светлинни решения**

- Дълъг полезен живот – до 20 000 часа

**Висококачествена светлина**

- Топла дневна светлина 2700 К

# Акценти

## Съвместими с всички осветителни тела и аксесоари GardenLink

Всяко осветително тяло GardenLink предлага едни и същ Twist & Lock конектор за лесно инсталиране и свързване. Можете да премествате осветителните тела и аксесоарите, когато нуждите ви от външно осветление се променят, за да добавяте светлина към всеки ъгъл на вашата градина.

## Лесни за инсталиране с Twist & Lock конектори

Супер лесно инсталиране и свързване с Twist & Lock конекторите на продуктите. Просто включете светлините и се наслаждавайте!

## Допълнителна безопасност с ниско напрежение от 24 V


Осветителните тела с ниско напрежение (24 V) са безопасни за самостоятелно инсталиране без риск от токов удар – не е необходим професионален електротехник.

## Дълъг полезен живот – до 20 000 часа



Надеждната висококачествена светодиодна светлина издържа до 20 000 часа. Можете да бъдете спокойни, знаейки, че няма да се налага да се притеснявате за поддръжка с години напред, докато се наслаждавате на перфектната градинска светлина всяка вечер.

## Топла дневна светлина 2700 K



Знаете ли, че различните нюанси на бялата светлина се идентифицират чрез различни цветни температури, измервани в келвини (K)? По-ниските цветни температури създават топла, уютна бяла светлина, а по-високите цветни температури създават хладна, по-енергизираща бяла светлина. Това осветително тяло създава топла, успокояваща светлина при 2700 K.

# Спецификации

## Дизайн и покритие

- Цвят: Черно
- Материал: Пластмаса

## Параметри на околната среда

Disposal of the product: В края на експлоатационния (икономичния) живот изхвърлете продукта в съответствие с местните правила и не изхвърляйте продукта с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на продукта ще допринесе за предотвратяване на евентуалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве.

## Включена допълнителна функция/ аксесоар

- 5 години гаранция за LED модула: Да
- Регулируемо спот тяло: Не
- Против ръжда и прах: Да
- Двупосочни светлинни лъчи: Не
- Дневен и нощен датчик: Не
- Изцяло водоустойчиви: Да
- Вграден LED: Да
- Сензор за движение: Не
- Соларна електроенергия: Не
- В средата на стаята: Не

## Характеристики на светлината

- Ъгъл на лъча: 55 градус(а)
- Индекс на цвето предаване (CRI): 80

**Разни**

- Специално предназначено за: Градина и двор
- Стил: Съвременен дизайн
- Тип: Наземни лампи тип „Спот“ / шипове
- EyeComfort: Не
- Допълнителни функции: Ниско напрежение, Водоустойчивост

**Потребявана електроенергия**

- Мощност: 1,5 W

**Размери и тегло на продукта**

- Нето тегло: 0,96 kg
- Височина: 270 cm
- Дължина: 6 cm
- Ширина: 6 cm

**Сервиз**

- Гаранция: 2 години

**Технически данни**

- Приблизителен експлоатационен срок до: 20 000 h
- Общо светлоотдаване на осветителното тяло: 3
- Цвят на светлината: 2700
- Мрежово захранване: AC 220 – 240
- Подходящо за димиране осветително тяло: Не
- Включен източник на светлина с енергиен клас: E
- IP код: IP44
- Клас на защита: Клас II
- Подменящи се светлинни източници: Не
- Брой светлинни източници: 3

**Размери и тегло на опаковката**

- EAN/UPC - продукт: 8720169386976
- Нето тегло: 0,94 kg
- Брутно тегло: 1,19 kg
- Височина: 29,2 cm
- Дължина: 23,7 cm
- Ширина: 13,2 cm



Дата на издаване:  
2025-02-17  
Версия: 0.278

© 2025 Signify Holding. Всички права запазени. Signify не предоставя каквито и да било заявления или гаранции във връзка с точността или изчерпателността на информацията, включена в настоящото, и няма да носи отговорност за никакви свързани с това действия. Информацията, представена в този документ, не представлява търговско предложение и не е част от оферта или договор, освен ако не е договорено друго от Signify. Philips и емблемата на Philips, изобразяваща щит, са регистрирани търговски марки на Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)