

PHILIPS

Lâmpada em espiral
fluorescente compacta

Tornado Mini

20 W (90 W)

Base E27

Branco quente

220 - 240 V

8718696436226



Luz branda e suave em uma lâmpada econômica

As lâmpadas econômicas Philips Tornado produzem uma luz brilhante e fazem com que as cores tenham mais vida. Devido ao seu design compacto, essa lâmpada espiral de baixo consumo cabe quase em todo lugar, economizando dinheiro e energia por até 10 anos.

Desempenho excelente em um design compacto


- Luz intensa em design compacto

Economiza energia e dinheiro

- Economiza até 80% de energia
- Longa vida útil - dura até 6 anos

Destques

Luz intensa em design compacto



Esta lâmpada econômica Philips é suficientemente pequena para se ajustar com harmonia onde você necessitar de uma luz intensa adicional em casa. Ideal para luminárias estreitas.

Economiza até 80% de energia



Esta lâmpada gasta até 80% menos energia que as fontes de luz tradicionais, ajudando você a economizar dinheiro em suas contas de luz e fazer a sua parte para o ambiente.

Longa vida útil - dura até 6 anos



As lâmpadas econômicas Philips são projetadas para durar. Com uma vida útil de até 6 anos, você pode evitar a inconveniência e o custo de substituir as lâmpadas com frequência enquanto poupa energia ano após ano.

Especificações

Características da lâmpada

- Formato: Espiral
- Soquete: E27
- Código da forma da lâmpada: T2 QFS
- Regulável: Não

Dimensões da lâmpada

- Altura: 108,5 mm
- Largura: 46,5 mm

Durabilidade

- Vida média (a 2,7 h/dia): 6 ano(s)
- Fator de manutenção de lúmen: 0.8
- Número de ciclos de alternância: 4.000
- Vida útil nominal: 6.000 hora(s)

Características da luz

- Aplicativo: Luz confortável, Luz básica
- Color rendering index (CRI): 77
- Temperatura de cor: 2700 K
- Categoria de cores claras: Branco quente
- Fluxo luminoso nominal: 1180 lm
- Hora inicial: 0 s
- Tempo de aquecimento para 60% de luz: <2 s
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 2700 K
- Fluxo luminoso: 1.200 lm
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 60 lm/W

Outras características

- Corrente da lâmpada: 115 mA

Potência

- Fator de potência (fração): 0.5

Consumo de energia

- Fator de potência: >50
- Voltagem: 220-240 V
- Potência: 20 W
- Potência equivalente: 90 W
- Consumo de energia: 20 W

Valores nominais

- Vida útil nominal: 6.000 hora(s)
- Fluxo luminoso nominal: 1176.9 lm
- Potência nominal: 18.6 W

Especificações técnicas

- Coordenada de cromaticidade Y: 420
- Coordenada de cromaticidade X: 463
- Line Frequency: 50 or 60
- Regulável: Não
- Casquilho: E27

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718696436226
- Peso líquido: 0,07 kg
- Peso bruto: 0,09 kg
- Altura: 16,6 cm
- Comprimento: 5,8 cm
- Largura: 5,8 cm
- Número do material (12NC):
929689209001



Data de emissão:
2024-06-15
Versão: 0.478

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.