

# PHILIPS

Luminária

Luzes embutidas

6.500 K

Branco

8718699734329



## Luz LED confortável que é agradável para seus olhos

Com o design robusto e desempenho ideal, a luminária LED Performance da Philips é perfeita para trazer qualidade e brilho a qualquer espaço doméstico. Luz confortável que é agradável para os olhos.

### Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, é uma instalação discreta e sutil.
- Fácil de instalar, seguro de usar

### Durabilidade

- Vida útil longa de até 25.000 horas

### Cuidados com os olhos

- A alta qualidade da luz LED realça as cores vivas

# Destaques

## Excelente para tetos baixos Design fino

### Fácil de instalar, seguro de usar

O ventilador de teto retrátil LED da Philips passou por testes de segurança rigorosos e inclui parafusos resistentes a quedas e um design robusto, além de outros importantes recursos de segurança.

## Vida útil longa de até 25.000 horas

A tecnologia LED da Philips estende a vida útil do seu produto em até 25.000 horas

## Luz LED de alta qualidade

Há tecnologia LED premium integrada à lâmpada Philips. Quando ativada instantaneamente, ela permite uma emissão de luz ideal e traz cores vivas para auxiliar a identificação das cores pelas crianças ao desenhar ou ler

# Especificações

## Características da lâmpada

- Uso previsto: Área Interna

## Design e acabamento

- Cor: Branca
- Material: Metal
- Cor do compartimento: Branco
- Material do compartimento: Metal
- Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Fosco
- Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Polipropileno

## Durabilidade

- Número de ciclos de alternância: 12.500
- Intervalo de temperatura ambiente: -20 a 40 °C

## Recurso/acessório extra incl.

- Corpo do refletor ajustável: N
- Regulável com controle remoto: N
- LED integrado: Sim
- Controle remoto incluído: N

## Garantia

- Período de garantia: 1 anos

## Características da luz

- Ângulo de foco: 110 °
- Consistência de cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80
- Tolerância do fluxo luminoso: +10%/-15%
- Emissão de luz constante: N
- Temperatura de cor correlacionada (Nom.): 6500
- Cromaticidade inicial: (0.313, 0.337) <6
- Fonte de luz substituível: N
- Propagação do feixe de luz da luminária: 110°
- Fluxo luminoso: 900 lm
- Material de óptica: Poliestireno
- Tipo de ótica: Facho aberto
- Material refletor: -
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 75,00 lm/W

## Diversos

- Desenvolvido especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Home office
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes embutidas
- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 175 mA
- Eficácia: 75 lm/W
- Compatível com EU RoHS: Sim

**Potência**

- Tensão de entrada: 110 a 240
- Corrente de irrupção: 25 A
- Tempo de irrupção: 0,25 ms
- Fator de potência (fração): 0.5

**Consumo de energia**

- Consumo de energia: 12 W
- Tolerância de consumo de energia: +10%/-20%

**Dimensões e peso do produto**

- Peso líquido: 0,307 kg
- Comprimento do corte: 15.4-15.7 cm
- Largura do corte: 15.4-15.7 cm
- Altura: 2 cm
- Comprimento: 17 cm
- Distância embutida: 5 cm
- Largura: 17 cm
- Diâmetro total: 170 mm
- Altura geral: 20 mm
- Comprimento geral: 170 mm
- Largura total: 170 mm

**Serviço**

- Garantia: 2 anos

**Especificações técnicas**

- Vida útil até: 25.000 hora(s)
- Diâmetro: 170 mm
- Saída de luz total da luminária (lúmens): 900
- Cores claras: 6500
- Eletricidade: 110-240
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Lâmpada de potência incluída: 12
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II
- Cabo: Cabo de 0,2 m sem plugue
- Conexão: Unidade de conexão de 2 polos
- Driver/unidade de potência/ transformador: Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
- Driver incluído: Sim
- Fixation material: Aço
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
- Teste de Glow-wire: Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
- Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção contra toques
- Line Frequency: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IK01 | 0,15 J
- Número de unidades de equipamento: Unidade
- Número de produtos em MCB de 16 A tipo B: 65
- Proteção/Classe IEC: Classe de segurança II
- Adequado para uma comutação aleatória: N
- Regulável: Não

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC – produto: 8718699734329
- Peso líquido: 0,22 kg
- Peso bruto: 0,28 kg
- Altura: 0 cm
- Comprimento: 17,8 cm
- Largura: 4,7 cm
- Número do material (12NC): 929002322701



Data de emissão:  
2024-08-20  
Versão: 0.424

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)