

PHILIPS

Luminária


Luzes embutidas

3.000 K

Branco



8718699748692



Fácil e seguro de instalar

Uma família completa de luminárias embutidas e montadas em superfície que são brilhantes, finas, seguras e confiáveis. Escolha o melhor ajuste para cada projeto, de 4 pacotes de lúmen/potências, 2 formatos, 3 CCTs e desfrute da instalação fácil com o driver externo fácil de conectar.

Fácil de experimentar

- Ideal para salas com tetos baixos, é uma instalação discreta e sutil.

Efeito de luz

- Luz clara com distribuição uniforme

Qualidade premium

- EyeComfort – luz que não incomoda

Durabilidade

- Vida útil longa de até 25.000 horas

Destques

Excelente para tetos baixos Design fino

Luz clara com distribuição uniforme

Para iluminar bastante os cômodos, escolha esta luz de distribuição uniforme que ilumina totalmente qualquer espaço.

Eyecomfort

A luz de baixa qualidade pode causar cansaço visual. Com muitos de nós passando tempo em ambientes fechados, é mais importante do que nunca iluminar adequadamente sua casa. Nossos produtos atendem a critérios de teste rigorosos, incluindo tremulação, estroboscópio, brilho, reprodução de cores e efeitos de escurecimento para garantir que atendam aos requisitos do EyeComfort. As lâmpadas LED da Philips não apenas fornecem uma luz confortável, mas também permanecem assim durante sua vida útil, oferecendo qualidade, saída e cor de luz consistentes por mais de uma década. Mude para uma luz que seja agradável para os olhos. Seus olhos vão agradecer.

Vida útil longa de até 25.000 horas

A tecnologia LED da Philips estende a vida útil do seu produto em até 25.000 horas

Especificações

Características da lâmpada

- Uso previsto: Área Interna

Design e acabamento

- Cor: Branca
- Material: Metal
- Cor do compartimento: Branco
- Material do compartimento: Alumínio
- Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Fosco
- Tipo de acessório de lente/difusor ótico: Poliestireno

Durabilidade

- Número de ciclos de alternância: 12.500
- Intervalo de temperatura ambiente: -10 a 40 °C

Recurso/acessório extra incl.

- Corpo do refletor ajustável: N
- Regulável com controle remoto: N
- LED integrado: Sim
- Controle remoto incluído: N

Garantia

- Período de garantia: 1 anos

Características da luz

- Ângulo de foco: 110 °
- Consistência de cor: 6 SDCM
- Color rendering index (CRI): 80
- Emissão de luz constante: N
- Temperatura de cor correlacionada (nom.): 3000
- Cromaticidade inicial: (0.4400 , , 0.4030) 6 SDCM
- Fonte de luz substituível: N
- Difusão de feixe da luz da luminária: 110°
- Fluxo luminoso: 400 lm
- Material de óptica: Poliestireno
- Tipo de ótica: Ângulo de foco de 110°
- Material refletor: -
- Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 66,00 lm/W

Diversos

- Desenvolvido especialmente para: Quarto, Sala de estar, Sala de jantar, Cozinha, Home office
- Estilo: Contemporâneo
- Tipo: Luzes embutidas
- EyeComfort: Sim

Outras características

- Corrente da lâmpada: 85 mA
- Eficácia: 66 lm/W
- Compatível com EU RoHS: Sim

Potência

- Tensão de entrada: 110 a 240
- Corrente de irrupção: 13,4 A
- Tempo de irrupção: 0,5 ms
- Fator de potência (fração): 0.5

Consumo de energia

- Consumo de energia: 6 W

Dimensões e peso do produto

- Peso líquido: 0,15 kg
- Comprimento do corte: 10.5-10.8 cm
- Largura do corte: 10.5-10.8 cm
- Altura: 2 cm
- Comprimento: 12 cm
- Distância embutida: 5 cm
- Largura: 12 cm
- Diâmetro total: 116 mm
- Altura geral: 20 mm
- Comprimento geral: 116 mm
- Largura total: 116 mm

Serviço

- Garantia: 2 anos

Especificações técnicas

- Vida útil até: 25.000 hora(s)
- Diâmetro: 116 mm
- Saída de luz total da luminária (lúmens): 400
- Cores claras: 3000
- Eletricidade: 110-240
- LED: Sim
- LED incorporado: Sim
- Lâmpada de potência incluída: 6
- Código IP: IP20
- Classe de proteção: Classe II
- Conexão: Cabos/fios suspensos
- Controlador/fonte de alimentação/transformador: Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
- Driver incluído: Sim
- Fixation material: Aço
- Marca de inflamabilidade: Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
- Teste de Glow-wire: Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
- Código de proteção de entrada: IP20 | Proteção contra toques
- Line Frequency: 50 or 60
- Código de proteção mecânica contra impactos: IK03 | 0,3 J
- Número de unidades de equipamento: Unidade
- Proteção/Classe IEC: Classe de segurança II
- Adequado para uma comutação aleatória: Não se aplica
- Regulável: Não

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC – produto: 8718699748692
- Peso líquido: 0,14 kg
- Peso bruto: 0,18 kg
- Altura: 16,2 cm
- Comprimento: 3,1 cm
- Largura: 15,5 cm



Data de emissão:
2024-11-21
Versão: 0.228

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. Signify não oferece qualquer representação ou garantia quanto à precisão ou à integridade das informações incluídas aqui e não se responsabiliza por qualquer ação em função disso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não compõem parte de qualquer cotação ou contrato, a menos que seja acordado pela Signify. Philips e o Philips Shield Emblem são marcas comerciais registradas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com