

PHILIPS

Ampoule A19 E26
de 60 W (6)

DEL

5 000 K

800 lm

11 000 h

046677455668



Une ampoule sans pareil

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- Ampoule longue durée, jusqu'à 10 ans

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Durée de vie moyenne de 10 950 heures

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 10 950 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 10 ans.

Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL

conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Intensité variable: Non
- Fini des ampoules: Givré

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,4 cm
- Largeur: 6 cm

Durabilité

- Nombre de cycles de commutation: 50 000
- Durée de vie nominale: 11 000 h

Environnement

- Disposal of the product: En fin de vie (économique), disposez du produit conformément aux règlements locaux et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L'élimination correcte de votre produit aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.

Caractéristiques de la lumière

- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 5000 K
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s
- Code de couleurs: 850 | CCT of 5000K
- Température de couleur proximale (nom.): 5000 K
- Flux lumineux : 800 lm
- Efficacité lumineuse (nominale) : 88,00 lm/W

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Efficacité: 88 lm/W
- Conformés aux directives EU RoHS.: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677455668
- EOC: 455667
- Titre du produit: 9A19/LED/850/FR/P/ND 4/6FB

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.5

Consommation

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 9 W
- Équivalence en watts: 60 W
- Consommation: 9 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,4 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 11 000 h

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz
- Line Frequency: 60 Hz
- Intensité variable: Non
- Culot-Base: E26 | Single Contact
Medium Screw

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677455668
- Poids net: 0,21 kg
- Poids brut: 0,38 kg
- Hauteur: 11,5 cm
- Longueur: 12,5 cm
- Largeur: 18,7 cm
- Numéro de matériau (12CN):
929003005075



Date de publication :
2024-06-19
Version: 0.31

© 2024 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com